



## WIRBEL - LINE

### Wirbel C 143 Ergoline (00-183BL)

Hochleistungs-Einscheibenmaschine für die professionelle Bodenpflege und Grundreinigung. Geringe Motorhöhe für Arbeiten bei niedriger Unterfahrhöhe. Ergonomisch geformter Handgriff aus schlagfestem Kunststoff für ein ermüdungsfreies Arbeiten. Bei der Ergoline Version ist die Stabilität der Deichsel wesentlich verbessert worden. Große Transporträder erleichtern den Transport über Stufen und Kanten. Lange Lebensdauer und perfekte Leistung durch das Planetengetriebe.

Leistung Watt / consumption	1000 Watt
Spannung / voltage	230 Volt AC 50 hz
Umdrehungen / minute / rpm	154
Farbe / colour	Blau-Grau / blue-Grey
Auflagegewicht / brush load kg	41 Kg - 40,3 g/cm <sup>2</sup>
Arbeitsbreite mm / inch	430 mm / 17 inch
Kabellänge / length cable	12 m
Getriebe / gear	Planetengetriebe / gear drive

**Art. Nr. 890401**



### Wirbel C 143 - L16 (00-190EL)

### Wirbel C 143 - Plus TS (00-192EL)

Siehe Produktbeschreibung Wirbel C 143 Ergoline, aber mit Kabellänge 15 Meter. Desweiteren verfügen die C 143 – L 16 und Plus Ts über folgende Produktvorteile:

Die **C 143 – L 16** ist aufgrund der erhöhten Motorleistung von 1600 Watt perfekt für Schleif- und Reinigungsarbeiten bei extremer Verschmutzung geeignet. Verfügbares Zubehör Absauggerät (Weber Art. Nr. 890420.000000)

Die **C 143 – Plus TS** verfügt über ein Umschaltbares Getriebe mit zwei Drehzahlen (154 U./min oder 308 U./min). Eine Maschine für nahezu alle Arbeitsgänge: Grundreinigung, Pflegefilmsanierung und zum Polieren

	C 143 – L 16	C 143 - Plus TS
Leistung Watt / consumption	1600 Watt	1000 - 1300
Spannung / voltage	230 Volt AC 50 hz	
Umdrehungen / minute / rpm	154	154 - 308
Farbe / colour	Blau-Grau / blue-Grey	
Auflagegewicht / brush load kg	42 Kg - 41,3 g/cm <sup>2</sup>	44 Kg - 43,3 g/cm <sup>2</sup>
Arbeitsbreite mm / inch	430 mm / 17 inch	
Kabellänge / length cable	15 m	
Getriebe / gear	Planetengetriebe / gear drive	

**C 143 - L 16 Art. Nr. 890403**

**C 143 – Plus TS Art. Nr. 890405**

