



Art.-Nr.: 50040894
MTKS 20x30
Reflektor

Abbildung kann abweichen

Inhalt

- Technische Daten
- Maßzeichnungen

Technische Daten

<i>Mechanische Daten</i>	
Bauform	rechteckig
Montagemaß Breite	20,2 mm
Reflexionsfläche Breite	19 mm
Montagemaß Höhe	43 mm
Reflexionsfläche Höhe	29 mm
Montagemaß Dicke	3,5 mm
Tripelgröße	1,2 mm
Werkstoff Reflektor	Kunststoff
Werkstoff Trägermaterial	Kunststoff
Chemische Bezeichnung Werkstoff Reflektor	PMMA8N
Struktur aktive Fläche	Mikrotriple
Nettogewicht	3 g
Art der Befestigung	Durchgangsbefestigung klebbar

<i>Umgebungsdaten</i>	
Umgebungstemperatur Betrieb	-40 ... 65 °C

<i>Zertifizierungen</i>	
Schutzart	IP 67

<i>Klassifikation</i>	
Zolltarifnummer	90029000
eCl@ss 8.0	27279203
eCl@ss 9.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467

Maßzeichnungen

Alle Maßangaben in Millimeter

