



KLINGELTRANSFORMATOR, 14VA PRIM 230-240V
AC, 50HZ, SEK 8V, 12V, 24V AC MIT PTC-
SICHERUNG, 2TE ++

Abbildung ähnlich

Ausführung		
Produkt-Markename		SETRON
Ausführung des Transformators		Standardklingeltrafo
Allgemeine technische Daten		
abgegebene Wirkleistung / maximal	W	14
Spannung		
Ausgangsspannung		
• _1 / Bemessungswert	V	8
• _2 / Bemessungswert	V	12
• _3 / Bemessungswert	V	24
Verlustleistung		
Verlustwirkleistung		
• maximal	W	10,5
Strom		
Ausgangsstrom		
• maximal	A	2
• _1 / Bemessungswert	A	2
• _2 / Bemessungswert	A	1,3
• _3 / Bemessungswert	A	0,6
Eignung		
Eignung zur Integration		
• Aufputz-Installation		Nein
• Unterputz-Installation		Nein

Produktdetails

Produktbestandteil / Schalter		Nein
-------------------------------	--	------

Produktfunktion

Produktfunktion / Thermoschutz		Ja
--------------------------------	--	----

Eingänge / Ausgänge

Eigenschaft des Ausgangs / kurzschlussfest		Ja
--	--	----

Mechanischer Aufbau

Höhe	mm	64
Breite	mm	36
Länge	mm	90
Anzahl der Breiten-Teilungseinheiten		2
Befestigungsart / Reiheneinbau		Ja

allgemeine Produktzulassung

Konformitätserklärung



Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://eb.automation.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/4AC32140>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/4AC32140/all>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=4AC32140

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://ausschreibungstexte.siemens.com/tiplv>



letzte Änderung:

11.03.2015