

Especificaciones del producto

550700

Grifo de descarga PROFI racor DIN 51

Para bidones, color natural, con mando giratorio rojo

- de polietileno resistente y apto para alimentos con conexión de manguito para un tubo (PEAD/PEBD)
- muy buena resistencia química contra ácidos, soluciones alcalinas y otras sustancias químicas
- Con racor rojo DIN y mando giratorio rojo
- salida rápida y sin gorgoteo mediante ventilación integrada
- giratorio 360° en cada posición deseada
- Resistente a la presión hasta máx. 0,4 bar (no apto para el uso y la dosificación de carburantes y sustancias volátiles, ya que la presión interna en el recipiente puede aumentar hasta 1,0 bar)
- resistente a la temperatura: -20 °C a +70 °C y sin bisfenol A (BPA)
- Velocidad de salida > 3,5 L/min
- Manguito diámetro exterior = 19 mm o 3/4" (zona de conexión)



EAN	4007228550702
Altura Pal	0
Pedido mínimo	5
Profundidad	100
Unidad de la orden	Pieza
UE	5
Fabricante	hünersdorff
Altura caja de cartón	314
Ancho	0
Ancho Pal	0
Cajas de cartón por ubicación	0
Volumen m3	0,048028
Ancho caja de cartón	297
bruto kg	0,07
Color	Natural
Peso bruto Pal kg	0
Total cajas de cartón	0
Ubicaciones	0
Longitud Pal	0
Altura	0
Peso UE	0,335
Longitud caja de cartón	515
neto kg	0,07
Unidad / Ubicación	0
Bolsa en caja de cartón	0
Peso bruto UE kg	0,685
Unidad / Palé o caja	0