

Artikelnummer: 120758

Kurzbeschreibung: Kragarmregal SSI Schäfer KRM, Grundfeld, einseitig, Stahl, 3000x1000x400, bis 2300 kg

Langbeschreibung: Das einseitige Kragarmregal SSI Schäfer KRM ist aus hochwertigem Stahl gefertigt. Sie erhalten das stabile Regal-Grundfeld in verschiedenen Längen und Höhen, die maximale Feldlast beträgt 2300 kg. Das SSI Schäfer Kragarmregal KRM in Grundfeld-Bauweise ist mit seiner hohen Belastbarkeit von bis zu 2300 kg je Ständerseite ideal geeignet für die Lagerung von Rohren, Profilen und anderen langen und sperrigen Materialien. Das einseitige Regal ist einfach aufbaubar und lässt sich dank einhängbarer Kragarme ohne Hilfsmittel verstellen, wenn der Lagerbedarf dies erfordert. Die Systembohrung von 50 : 50 mm erlaubt die schnelle Höhenverstellung im Abstand von 50 mm. Bei dem Kragarmregal handelt es sich um eine besonders robuste Ausführung mit massiver Fussplatte, die im gewerblichen Einsatz eine hohe Stabilität gewährleistet. Wir liefern Ihnen das 1000 mm lange Regal in verschiedenen Höhen-Ausführungen (2000 mm, 2500 mm oder 3000 mm) sowie in den Kragarm-Längenvarianten 400 mm oder 500 mm. Weitere Details: Kragarmregal für die Lagerung von langen sperrigen Gütern wie Rohren, Profilen etc. Einfacher Aufbau mit wenigen Komponenten. Eihängbare Kragarme (Verstellung ohne Werkzeug). Systembohrung 50 : 50 mm für Höhenverstellung im 50 mm Abstand. Massive Fussplatte. Fussprofile aus Winkelprofilen. Belastbarkeit je Ständerseite bis zu 2300 kg (bei Regalhöhe 2000 mm und gleichmässiger Höheneinteilung). Lieferung inkl. Bodenanker und Kreuzverband. Material: Stahl. Farbe Ständer/Kragarm: Verzinkt, Enzianblau (RAL 5010). Regalbreite: 1000 mm. Regaltiefe bei 400 mm Kragarmlänge: 700 mm. Regaltiefe bei 500 mm Kragarmlänge: 800 mm. Regalhöhe: wahlweise 2000 mm, 2500 mm oder 3000 mm



Hersteller: Schäfer Group

EAN/GTIN: 4052941920431