

Artikelnummer: 128603

Kurzbeschreibung: Bodenfliese Fatigue-Step, Standard, 900 x 900 mm

Langbeschreibung: Bodenfliese Fatigue-Step, 900 x 900 mm: Jede Fliese kann entlang der Unterteilung zugeschnitten werden. Dabei bleibt die Möglichkeit erhalten, Fliesen miteinander zu verbinden. Optimal für anspruchsvolle (industrielle) Arbeitsbereiche Effekten aus langen Stehphasen wird wirksam vorgebeugt Die Fliesenmodule lassen sich flächig verlegen, bei Bedarf der Umgebung anpassen und leicht austauschen
Temperaturbeständig bis 160-GradC maximale Belastung Optional: B1 Nitrilgummi Ausführung (100% NBR), schwarze und gelbe Randleisten
Rutschhemmung R10 nach EN13552 Materialstärke: 16 mm



EAN/GTIN: 5060087957012