

Artikelnummer: 306503

Kurzbeschreibung: Schutzhelm EuroGuard I/79 4-G, Hochdruck-Polyethylen, DIN EN 397, orange, mit 4-Punkt-Gurtband, Belüftung

Langbeschreibung: Schutzhelm EuroGuard I/79 4-G, Hochdruck-Polyethylen, DIN EN 397, versch. Farben, mit 4-Punkt-Gurtband, Belüftung:

Modernes Design, gefertigt aus einem leichten Thermoplast-Kunststoff mit außergewöhnlich hoher Schlagfestigkeit. Der Schutzhelm EuroGuard I/79 4G bietet idealen Kopfschutz für Bau und Industrie. Innen ausgestattet mit einem höhenverstellbaren 4-Punkt-Gurtband und hochwertigem Öko-Leder Schweißband sitzt dieser Bauhelm ergonomisch passgenau und angenehm am Kopf. Die regulierbare Seitenbelüftung beugt Hitzestau im Inneren des Helms vor und verspricht zusätzlichen Tragekomfort. Durch ein im Helm integriertes Entwässerungssystem in Form einer seitlichen Regenrinne fließt Regenwasser störungsfrei ab. Das verarbeitete Material weist Schutzeigenschaften bis zu einer Temperatur von -20-GradC auf, sodass Sie den Helm auch während Arbeiten im Freien bei starker Kälte bedenkenlos einsetzen können. Wichtige Details: Ergonomischer Kopfschutz mit höhenverstellbarer 4-Punkt-Gurtband-Innenausstattung Inkl. Regelbare Seitenbelüftung Steckschlitz 30 mm zur Gehörschutzaufnahme Integrierte Regenwasserrinne Kinnriemenhalterung Leicht verlängertes Nackenelement Zusätzlicher Tragkomfort dank Öko-Leder Schweißband Doppelwandiges Innenwandprofil für erhöhte Seitensteifigkeit Einsatzfähig bei Tieftemperaturen von bis zu -20-GradC Aus äußerst widerstandsfähigem Material mit geringem Eigengewicht (Thermoplast-Kunststoff HDPE) Entspricht der Europäischen Norm für Arbeitsschutzhelme (DIN EN 397)



EAN/GTIN: 4017765038021