

## RAPIDLIFT Transportroller



Traglast 3000 kg, Ladefläche Länge x Breite 330 x 220 mm, Plattform mit Gummibelag, Gestell mit Lackierung in RAL2002 Blutorange, 4 Bockrollen



Artikelnummer: 141806



## RAPIDLIFT Schwerlast-Transportroller

Traglast 3000 kg

Transportroller





- Traglast 3000 kg
- Ladefläche Länge x Breite 330 x 220 mm
- Tragplatte Länge x Breite 330 x 220 mm
- Plattform mit Gummibelag
- Gestell mit Lackierung in RAL2002 Blutorange
- Stahlkonstruktion, verschweißt
- 4 Bockrollen
- Rad Ø 85 mm
- mit Nylon-Bereifung auf Nylon-Felge
- Naben mit Kugellager

### Technische Details

|                   |                 |                     |              |
|-------------------|-----------------|---------------------|--------------|
| Transportgerät    | Transportroller | Material Felge      | Nylon        |
| Rollertyp         | Transportroller | Radlager            | Kugellager   |
| Traglast          | 3000 kg         | Rollen Anzahl / Art | 4 Bockrollen |
| Länge Tragplatte  | 330 mm          | Rad-Ø               | 85 mm        |
| Breite Tragplatte | 220 mm          | Radbreite           | 85 mm        |
| Ladeflächenlänge  | 330 mm          | Höhe                | 100 mm       |
| Ladeflächenbreite | 220 mm          | Länge               | 400 mm       |

|                       |                |            |                       |
|-----------------------|----------------|------------|-----------------------|
| Oberfläche Plattform  | mit Gummibelag | Breite     | 228 mm                |
| Material              | Stahl          | Oberfläche | lackiert              |
| Material Verarbeitung | verschweißt    | Farbe      | blutorange // RAL2002 |
| Lenkstange            | nein           | Gewicht    | 9,5 kg                |
| Bereifung             | Nylon          |            |                       |

### Dazu passt auch ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 149735 |  | Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 170 x 400 x 300 mm, Aus Polypropylen in grau/rot, Wände geschlossen, Boden geschlossen         |
| 215913 |  | Wellpapp-Faltkarton, Aus Karton mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 600 x 400 x 300 mm |
| 221143 |  | Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz mit Polyurethan-Beschichtung, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9      |
| 221309 |  | Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße   |