

HV-Halogenlampe 13x43mm, G9 40W 470lm matt

Artikel-Nr. 46495

Lampenleistung: 40 W
Lampenspannung: 230 - 230 V
Lichtstrom: 470 lm
Sockel: G9
Lampenform: Röhre, einseitig gesockelt
Gedrehtes Glas: Nein
Durchmesser: 13 mm
Gesamtlänge: 43 mm
UV-Schutz: Ja
Infrarottechnik: Nein
Ausführung: matt



HV-Halogenlampe 13x43mm Hochvolt Halogenlampe, G9, matt, mit integrierten Schmelzsicherungen im Sockel, UV-Stop-Glas gegen Platzen der Lampe (hält 50bar Druck aus), extra Krypton Gasanteile für verlängerte Lebensdauer., Energieeffizienzklasse: E

Energieeffizienzklasse: E

Letzte Aktualisierung am: 03.02.2014 15:07:36



Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.