

Zebra ZT610 - Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - Rolle (11,4 cm)

203 dpi - bis zu 356 mm/Sek. - USB 2.0 - seriell - Gigabit LAN - USB-
Host - Bluetooth 4.0 - Wi-Fi(ac)

| | |
|---------------------|------------------|
| Gruppe | Drucker |
| Hersteller | Zebra |
| Hersteller Art. Nr. | ZT61042-T0EC100Z |
| EAN/UPC | 8596375178298 |



Beschreibung

Zebra ZT610 - Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - Rolle (11,4 cm) - 203 dpi - bis zu 356 mm/Sek. - USB 2.0, seriell, Gigabit LAN, USB-Host, Bluetooth 4.0, Wi-Fi(ac)

Hauptmerkmale

| | |
|-------------------------------------|--|
| Produktbeschreibung | Zebra ZT610 - Etikettendrucker - s/w - Thermodirekt / Thermotransfer |
| Druckertyp | Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - s/w |
| Gewicht | 22.7 kg |
| Lokalisierung | Großbritannien und Nordirland, Europa |
| Max. Mediengröße | Rolle (11,4 cm) |
| Druckgeschwindigkeit | Bis zu 356 mm/Sek - max. Geschwindigkeit |
| Max. Auflösung (S/W) | 203 dpi |
| Schnittstelle | USB 2.0, seriell, Gigabit LAN, USB-Host, Bluetooth 4.0, Wi-Fi(ac) |
| RAM Installiert (Max.) | 1 GB |
| Installierter Flash-Speicher (max.) | 2 GB |
| Druckersprache | ZPL, ZPL II |
| Barcodes | Code 93, Industrial 2 aus 5, Code 39, Code 49, CODABLOCK, ISBT 128, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, LOGMARS, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 11, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, Data Matrix, PLANET, TLC39, Plessey, Code 128B, Code 128C, Code 128A, Standard 2 of 5, EAN-8, EAN-13, MSI, RSS-14 |
| Medientyp | Endlosetiketten, gestanzte Etiketten |
| Funktionen | Sensor für lichtdurchlässige Medien, Reflektiver Mediensensor |
| Bildschirmauflösung | 240 x 320 |
| Netzwerk | Druckserver |
| Stromversorgung | Wechselstrom 120/230 V |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x | 26.82 cm x 50.5 cm x 39.568 cm |

Höhe)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.