



NUMINOS® CL DALI L

Indoor LED Deckenaufbauleuchte schwarz/schwarz
2700K 24°

Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtensystem von SLV, das alles vereint. So können Sie mit verschiedenen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Auch mit der NUMINOS® CL DALI L Indoor Deckenaufbauleuchte LED, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Mit dem Spotlight entscheiden Sie sich für die punktuelle Beleuchtung oder für eine hochwertige Ausleuchtung größerer Flächen. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 28 Watt, Lichtstrom von 2440 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die einfache Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1004602
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	DALI
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	700 mA
Schutzklasse	I
Wattage	28 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	30 °C
Anzahl Leuchten an LS B16A	35
Anzahl Leuchten an LS C16A	60
Höhe Einschaltstrom	30 A
Dauer Einschaltstrom	2 µs
Lumen	2440 lm
Lichtfarbtemperatur	2700 Kelvin
Abstrahlwinkel	24 °
Farbe	schwarz
CRI	90
UGR ≤	19
LXXBXX Daten	L80B50

Lichtquelle

791800	
--------	---

Zubehör

1006169	NUMINOS L , Frontring weiß
---------	-------------------------------

Lebensdauer	50000 h
Lichtstärkeverteilung	rotationssymmetrisch
Lichtaustritt	direkt
Risikogruppe	1
Höhe	21.3 cm
Durchmesser	10 cm
Nettogewicht	1.025 kg
Bruttogewicht	1.33 kg
BIG WHITE Seite	105