

**Artikelnummer:** 150182

**Kurzbeschreibung:** Schubladenschrank DP02-E2,  
3 Schübe

**Langbeschreibung:** Schubladenschrank DP02-E2:

Diese robusten Schubladenschränke gehören überall dort- hin, wo wertvolle Werkzeuge, Ersatzteile und andere Materialien raumsparend, übersichtlich und griffbereit aufbewahrt sein wollen.

Innenmaße Schubladen: B 397 x T 555 mm  
geschweißte, hochqualitative

Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet

Schubladen auf Rollenführung, Auszug 75%

Zylinderschloss zentral verschließbar jeder

Schubkasten bis 80 kg belastbar (bei gleichmä-

ßig verteilter Last) serienspezifische Auszugssperre

verhindert Herausziehen mehrerer Schubladen gleichzeitig, dadurch kein Kippen des Schrankes  
Oberboden mit gerillter Gummiauflage und Rahmen mit Einsatzkästen oder mit Kunststoff- oder Metallrennwänden unterteilbar  
Schrankkorpus lichtgrau,

Schubkastenblende enzianblau  
Maße: B 500 x T 700 x H 1030 mm  
Gewicht: 67,8 kg

Farbe: Lichtgrau/Enzianblau (7035/5010)  
1 Schublade: Blendenhöhe: 60 mm, Nutzhöhe: 45 mm  
2 Schubladen: Blendenhöhe: 90 mm, Nutzhöhe: 70 mm



**EAN/GTIN:** 4250409879455