

**Artikelnummer:** 30204

**Kurzbeschreibung:** Universal-Steckregal,  
Stahlblechboden, Traglast 125 kg, B 1000 x T 600  
mm

**Langbeschreibung:** Universal-Steckregal,  
Stahlblechboden, Traglast 125 kg, B 1000 mm:  
Stahlblechboden doppelt abgekantet. Universell  
einsetzbar. Traglast pro Fachboden: bis 125 kg bei  
verteilter Last Böden verstellbar im Raster von 62,5  
mm, lichtgrau (RAL 7035) für Böden hochwertig  
epoxypulverbeschichtet 1000 mm breit  
unterschiedliche Tiefen TIPP! Zur Ordnerlagerung  
wählen Sie bitte (inkl. Abdeckboden): Tiefe 300 mm  
zur einseitigen oder 600 mm zur doppelseitigen  
Nutzung. H: 2000 mm mit 6 Ebenen pro Feld oder  
H 2500 mm mit 7 Ebenen pro Feld. Sicherheitshinweis: Regale mit einem Höhen-  
/Tiefenverhältnis  $\approx 5 : 1$  sind gegen kippen zu sichern (Wand- oder  
Bodenverankerung).

**EAN/GTIN:** 3612970715708

