

**Artikelnummer:** 401434

**Kurzbeschreibung:** Aufbauportal m. Ausleger, Ansatz Tisch STANDARD Arbeitstisch/Werkbank UNIVERSAL/PROFI, 1500 mm, brillantblau

**Langbeschreibung:** Aufbauportal m. Ausleger, Ansatz Tisch SPEZIAL Arbeitstisch-/Werkbanksystem UNIVERSAL/PROFI : Das Manuflex Aufbauportal mit Ausleger ist für die Ansatz Tische der Serien Universal Standard und Profi Standard. Dabei hat das Manuflex Aufbauportal eine Nutzhöhe von 1500 mm. Mit dem Manuflex Aufbauportal erweitern Sie Ihre Arbeitsfläche um eine Nutzhöhe von 1500 mm nach oben. Geeignet für die Ansatz Tische der Systeme Universal Standard und Werkbänke Profi Standard mit einer Tiefe von 700 mm, ist es möglich, hat das Manuflex Aufbauportal einen 350 mm tiefen Ausleger. Dieser Ausleger ist mit bis zu 40 kg belastbar, die Gesamt-Belastbarkeit liegt bei 120 kg. Das Manuflex Aufbauportal ist hochwertig pulverbeschichtet und gefertigt aus dreiseitig im Raster von 30 mm gelochtem Profilstahl. Die einzelnen Aufbaukomponenten wie z.B. die Lochplatten können im Raster von 30 mm höhenverstellt werden. Das Manuflex Aufbauportal besteht aus zwei Aufbauprofilen mit Befestigungsbeschlägen, einer Querstabilisierungsstrebe, zwei Auslegern und einer Schienenbahn-Laufschiene. Erhältlich in diversen Farben ist das Aufbauportal jederzeit erweiterbar. Weitere Details: Für die Nutzung der Arbeitsfläche über der Tisch- oder Werkbankplatte Aufbauportale machen einen Arbeitstisch oder Werkbank erst zu einem voll ausgebauten Arbeitsplatz Für Werkzeuge, Geräte oder Arbeitsplatzbeleuchtung Nutzhöhe: 1500 mm Tiefe: 55 mm Breite: 60 mm (Ma ssangaben inklusive Beschläge zur Befestigung an den Tischgestellen) Gesamthöhe: 2100 mm Für Ansatz Tische der Systeme Universal Standard und Werkbänke Profi Standard mit Tiefe 700 mm 2 Aufbauprofile inkl. Befestigungsbeschlägen, eine Querstabilisierungsstrebe, 2 Ausleger und 1 Schienenbahn-Laufschiene Hochwertig pulverbeschichtet Aus dreiseitig im 30 mm Raster gelochtem Profilstahl, im Raster von 30 mm höhenverstellbar Belastbarkeit: 120 kg Belastbarkeit Ausleger: 40 kg Tiefe Schienenbahnausleger: 700 mm Tiefe Ausleger: 350 mm Jederzeit erweiterbar 9 RAL-Farbtöne zur Auswahl



**EAN/GTIN:** 4045916131802