

**Artikelnummer:** 73160

**Kurzbeschreibung:** Kastenwagen KW-ET 400, rot

**Langbeschreibung:** Kastenwagen Typ KW-ET 400: Für Schüttgüter jeder Art. Stabile Stahlblechkonstruktion mit Randverstärkung, Grundrahmen aus Profilstahl. Mit Schiebegriff und Federkippsicherung, öl- und wasserdicht verschweißt. Mit Einfahrtaschen für Gabelstapler serienmäßig, mit Abrutschsicherung. 2 Räder und 1 Lenkrolle aus Vollgummi (Ø 250 x 60 mm).  
Farben: Blau (RAL 5012), Rot (RAL 3000) oder Grau  
Tragkraft: 300 kg Typ KW-ET 400  
Muldeninhalt: ca. 400 Liter  
Außenmaße: L 1330 x B 900 x H 1090 mm  
Schüttkantenhöhe: 740 mm  
Gewicht: ca. 82 kg

**EAN/GTIN:** 4052462041813

