

**iQ500, Einbau-Gefrierschrank,
177.2 x 55.8 cm, Flachscharnier
mit Softeinzug
GI81NACF0**



Zubehör

1 x Eiswürfelschale

Sonderzubehör

KSOBZS00 Schwerlastsatz

Gefrierschrank mit elektronischer Temperaturregelung.

- ✓ noFrost – nie wieder abtauen.
- ✓ Die Tür schließt automatisch und sanft, wenn der Öffnungswinkel nur noch 20° beträgt.
- ✓ Die Schubladen und Glasablagen in Ihrem Gefrierraum lassen sich flexibel neu anordnen - varioZone.
- ✓ Extragroßer Lagerraum für die flexible Aufbewahrung von Gefriergut - bigBox.
- ✓ freshSense: Sensoren sorgen für eine konstante Innentemperatur und deutlich länger frische Lebensmittel

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse:	F
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369):	294 kWh/annum
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369):	212 l
Geräuschwert:	36 dB(A) re 1 pW
Geräusch-Effizienzklasse:	C
Thermometer-Gefrierteil:	Digital
Beleuchtung:	Nein
Gerätetyp:	Gefrierschrank
Bauform:	Einbau
Dekorrahmen/ - platte:	Möglich mit Zubehör
Frostfree System:	Kühlschrank und Gefriergerät
Gerätehöhe:	1772 mm
Gerätebreite:	558 mm
Gerätetiefe:	545 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	1840 x 610 x 640 mm
Nettogewicht:	65.4 kg
Bruttogewicht:	70.1 kg
Anschlusswert:	120 W
Absicherung:	10 A
Frequenz:	50 Hz
Länge Anschlusskabel:	230.0 cm
Türöffnung:	Links wechselbar
Warnsignal bei Fehlfunktion:	Sichtbar und hörbar
Türverriegelung:	Nein
Anzahl Auszüge (Stck):	5
Anzahl Gefrierfächer mit Klappen (Stck):	2
EAN-Nummer:	4242003863015
Marke:	Siemens
Internationale Bestellbezeichnung:	GI81NACF0
Gerätetyp:	Gefrierschrank
Integriertes Zubehör:	1 x Eiswürfelschale



**iQ500, Einbau-Gefrierschrank,
177.2 x 55.8 cm, Flachscharnier
mit Softeinzug
GI81NACF0**

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: F
- Nutzinhalt gesamt: 212 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 0 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 212 l
- Nutzinhalt 4-Sterne-Gefrierfach: 212 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 13.8 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 294 kWh/a
- Klimaklasse: SN-T
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 36 dB
- Lagerzeit bei Störung : 8 h

Design

- Flachscharnier-Technik

Komfort und Sicherheit

- NoFrost - nie wieder abtauen ! - nie wieder abtauen!
- Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- freshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Akustischer Alarm, Optische Warnanzeige

Gefrierteil

- 5transparente Gefriergut-Schubladen, davon
- 2 bigBox
- 2 Gefrierfächer mit transparenter Klappe
- varioZone - für flexible Nutzung des Gefrierraums

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen

- Türanschlag links, wechselbar

Zubehör

- 1 x Eiswürfelschale

iQ500, Einbau-Gefrierschrank,
 177.2 x 55.8 cm, Flachscharnier
 mit Softeinzug
 GI81NACF0

Maßzeichnungen

Luftaustri
 min. 200

Belüftung
 im Sockel
 min. 200

min. 40

545

Maximal zulä

Maße in m
 Empfehlun

Montierte Mö
 überschreite
 zu Funktions

T: Gerätetür
 inklusiv
 Scharniere in
 1500-17

Die in der T
 sind einzuk
 Öffnung de
 und Besch
 zu vermeid