

# Aufsatzhandwaschbecken, wandmontiert Unterseite geschliffen 81608.0



## TECHNISCHE DATEN

Artikel-Nr.	81608.0
Anschlussmaße	EN 31, EN 14688
Größe	450 x 350 mm
Beckeninnenmaß	410 x 215 mm
Beckenvolumen	1.47 Liter (bis Unterkante Überlauf)
Ausführung	Charge 104 – 1 Hahnloch mittig
Sonderausführung	Charge 109 – ohne Hahnloch Charge 142 – ohne Hahnloch, Überlauf und Öffnung im Ablaufventil Charge 156 – 1 Hahnloch mittig, ohne Überlauf und Öffnung im Ablaufventil
Gewicht	9,5 kg
Montagematerial inkl.	Schablone Befestigungsset, Artikel-Nr. 89194.0
Montagematerial exkl.	Steinschrauben M10, Artikel-Nr. 89988.2
Farben	siehe Farbtabelle

## STANDARDISIERTE AUSSCHREIBUNGSTEXTE

Den Ausschreibungstext für Ihr Projektangebot finden Sie online unter <http://www.ausschreiben.de/katalog/laufen>

## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20

