

W&T

www.wut.de

Module Web-IO 4.0 Digital, 2 x entrées, 2 x sorties

Général:

- le Web-IO 4.0 Digital permet de gérer, saisir et contrôler les signaux de commutateurs via Ethernet TCP/IP
- de nombreux services web et réseau sont disponibles pour signaler des changements au niveau des entrées et sorties - même directement dans le navigateur
- avec des protocoles tels que MQTT et REST, le Web-IO s'intègre parfaitement dans le monde d'Industrie 4.0 et Internet of Things
- connecteur réseau RJ45 10/100BaseTX Ethernet
- 2 entrées de signal, entrées digitales 24V, compteur d'impulsions 32 bits
- 2 sorties de signal: sorties digitales 24V, contrôle de courant jusqu'à 500mA, protection contre les court-circuits
- interfaces logicielles: HTTP (navigateur web), sockets TCP-UDP (client et serveur), SNMP y compris Traps, envoi email SMTP, serveur OPC, MQTT, REST, et autres
- alimentation électrique par borne à vis: 12 - 48V DC

Exemples d'utilisation:

- contrôle à distance et capteur de messages d'erreur
- commande multi-site
- domotique, automatisation des bâtiments
- contrôle et visualisation de processus
- contrôle de lumière, portes et barrières
- saisie de données machines

Remarque : les produits présentés comme accessoires ne font pas partie du Web-IO et ne sont pas compris dans la livraison !

Accessoires: alimentation DC pour le montage sur rail 100 - 240 V, 47-63 Hz

- convient pour tous les appareils 24 Volt de W & T
- efficacité 90%
- -- 30 à + 70 degrés Celsius
- sortie de courant 24 Volt
- courant nominal 3,83 A
- 92 Watt
- protection contre court-circuits et surtension
- refroidissement par convection
- entrée 2 broches et sortie 4 broches avec borne à vis
- >856.500 heures: temps moyen avant panne (MTBF)

Accessoire: bloc d'alimentation 100 - 240V AC, 50-60 Hz

- adapté pour serveur COM von W & T 24 Volt
- température ambiante 0 - 50 degrés
- 1 x fiche mâle Euro et 1 x mâle 2 pins pour borne à vis
- boîtier plastique noir
- dimensions: (L)29 x (P)178 x (H)69 mm



Accessoires en option (non inclus dans la livraison)



Web-IO, 4.0 Digital (livré sans rail)

Produit	Modèle	Taux de transfert	Ports	Numéro de fabricant	Code
Module Web-IO 4.0	digital	10 / 100BaseT Ethernet	2	57737	11185063
Accessoire: Adaptateur secteur	24V DC / 0,22 A			11021	11130226
Accessoire: Bloc d'alimentation pour montage sur rail	240 DC / 3,83 A			11079	11130246