



Projecteur à LED rechargeable LUMINARY FL1600R, 20 watts, IP 54

Pour un usage professionnel, même à l'extérieur !

- la puissante technologie SMD-LED produit une lumière intense et brillante - temps de démarrage : 1 seconde
- fonctionne à l'aide d'une puissante batterie Li-Ion
- boîtier en plastique
- flux lumineux : 1.600 lm
- puissance : 20 watts
- température de couleur : 5.000 K
- tension d'entrée : 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
- alimentation électrique : 7,4 V / 4 400 mAh Lithium
- autonomie max. : 3 h
- portée : 54 m
- indice de protection (IP) : IP54
- 2 modes d'éclairage réglables : mode 100% (durée d'éclairage 3 heures) & mode 25% (durée d'éclairage 10 heures)
- la livraison comprend un bloc d'alimentation avec une prise Euro

Exemples d'utilisation :

- pour le travail dans et autour de la maison, par exemple dans le jardin, la cour ou le garage
- éclaire de manière homogène les petits détails comme les grandes surfaces
- utilisable également sur les sols humides et mouillés

Adapté pour :

- entreprises de construction
- artisans
- bricoleurs
- ateliers
- industrie



Projecteur à LED rechargeable LUMINARY FL1600R



Projecteur à LED rechargeable LUMINARY FL1600R, repliable



Projecteur à LED rechargeable LUMINARY FL1600R, vue latérale



Affichage de l'état de la batterie




Bloc d'alimentation avec fiche Euro



Visuel de référence : présente le produit en utilisation



Visuel de référence : présente le produit en utilisation



Visuel de référence : présente le produit en utilisation

Produit	Couleur	Puissance	Equivalence	Flux lumineux	Reproduction des couleurs	Couleur de lumière	Consommation	classe énergétique	Numéro de fabricant	Code
Projecteur à LED rechargeable FL1600R bleu / noir		20 watts		1.600 lm		5.000 K (blanc froid)			1600-0275	18005897