

DIGITUS®


Keystone Modul Kat. 5e, geschirmt

Das innovative Gehäusedesign bietet schnelle und sichere Aderkontaktierung ohne Einsatz von Spezialwerkzeugen.

- für bis zu 100 MHz
- vollgeschirmt
- geeignet für 10/100 MBit
- schnelle und einfache Installation ohne spezielles Werkzeug
- werkzeugfreie Kabelinstallation über LSA-Leisten
- farbcodiert nach EIA/TIA 568 A&B
- RJ45-Kupplung für Patch Panel Montage
- Öffnungsmaß gem. Keystone Standard 19,35x14,8 mm
- kompakte Bauform erlaubt Reiheninstallation von 24 Stück in 483 mm (19") 1HE Panels
- Kabeleinführung: Rückseite
- Gehäuse: Vernickeltes, stoßfestes Zinkdruckgehäuse
- Kontakte: Phosphor, Bronze
- IDC Kontakte: Phosphor, Bronze
- Auflage: 50 m Gold über 40 m Nickel
- Kabelanschlusstyp: werkzeugfrei mit Kabelklappe für feste/flexible Leitungen AWG 22-26
- Verdrahtungsstandard: EIA/TIA 568 A/B
- Konformität: Kategorie 5e / 10/100 Base-T, ANSI/EIA/TIA 568C.2.1:2002, ISO/IEC 11801:2002
- Maße: 18 x 24 x 41 mm
- Gewicht: ca. 23 g

Anwendungsbeispiele:

- ermöglicht einfache und zeitsparende Installation in Verbindung mit exzellenten Messwerten, die auch anspruchsvollste Anwendungen wie 10/100 Base-T ermöglichen



Keystone Modul Kat. 5e



Keystone Modul Kat. 5e



Detailansicht



Ports



Detailansicht

Produkt	Ausführung	Ports	Farbe	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
Keystone Modul	Kat.5e	1 x RJ45	grau	DN-93512	11005855