

## Großer Transportbehälter mit Metallkorb, PyroBubbles® in getrennten Papiersäcken



**INNOVATION**

Bestell-Nr. 261-772-J0



Typ	M-BOX Advanced
Ausstattung	Metallkorb, 12 Papiersäcke PB-Pure
Maße außen B x T x H [mm]	1230 x 1030 x 835
Innenmaße B x T x H [mm]	966 x 766 x 404
maximale Zuladung Gefahrgut [kg]	292
maximales Bruttogewicht [kg]	456
Volumen [l]	299
Bestellnummer	261-772-J0

## Löschmittel PyroBubbles® für feste und flüssige brennbare Stoffe

PyroBubbles® sind gewässerneutral und lebensmittelecht. Sie enthalten nur sehr wenige wasserlösliche Komponenten. Der pH-Wert bewegt sich zwischen Werten von 7 und 9 (zulässige Grenzwerte nach Trinkwasserverordnung 6,5 – 9,5). Dieser Wert entspricht einer Seifenlösung zum normalen Händewaschen und ist somit als neutral zu bezeichnen. Die Gesamtheit der löslichen Salze verändert die Leitfähigkeit von Wasser deutlich weniger als der normale Mineralgehalt von Leitungswasser. Leitfähigkeit < 150 µS/cm (zulässiger Grenzwert nach Trinkwasserverordnung 1500 µS/cm).



Hier finden Sie das Löschmittel PyroBubbles® losgelöst von Transportbehältern als Schüttgut oder Nachfüllpack.



Papiersack, 12,5 kg

Praktische PE-Beutel (700 ml)

Inhalt	12,5 kg Sack Pure	12,5 kg Sack Premium	50 Stück Füllkissen a 700 ml Pure	250 kg Big Bag Pure	250 kg Big Bag Premium
Bestellnummer	261-773-J0	265-741-J0	265-740-J0	261-774-J0	265-742-J0