

Cascoo Roue encastrable

force 100 kg, avec bandage caoutchouc plein, diamètre 200 mm, jante en polypropylène

Numéro d'article: 243191



Roue encastrable

- force 100 kg
- avec bandage caoutchouc plein
- diamètre 200 mm
- jante en polypropylène
- jante sans pare-fils

Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	Diamètre de roue	200 mm
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	matériau de jante	polypropylène
modèle	Roue	frein	sans
charge	100 kg	pare-fils	non
pneumatique	caoutchouc plein	Poids	1,04 kg

