

# Feuille de données du produit



Article N°: 4295 Chariot haut à plateaux inclinables

Equipements de manutention



Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. 1 plateau fixe et 2 plateaux amovibles en mélaminé surface effet hêtre avec rebord de 15 mm sur les grands côtés. Plateaux amovibles réglables au pas de 120 mm. Angle d'inclinaison 15° ou 30°. 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme EN 1757-3.

## Détails techniques:



<b>Charge totale (kg)</b>	500
<b>Charge par plateau (kg)</b>	80
<b>Longueur de surface utile (mm)</b>	1250
<b>Largeur de surface utile (mm)</b>	610
<b>Longueur totale (mm)</b>	1430
<b>Largeur totale (mm)</b>	620
<b>Hauteur totale (mm)</b>	1560
<b>Type de pneu</b>	TPE
<b>Roues (mm)</b>	200 x 40
<b>Poids (kg)</b>	68
<b>Pays d'origine</b>	Allemagne
<b>Garantie (ans)</b>	10
<b>Code douanier</b>	87168000
<b>GTIN</b>	4017976042954