

KERN Kranwaage HFM 10T1 Wägebereich 10t / 1kg



KERN HFM 10T1

Profigerät für robuste Anwendungen in Produktion, Qualitätskontrolle, Logistik etc. Durch die stabile Konstruktion und robuste Ausführung konzipiert für den Einsatz im industriellen Umfeld

KERN Elektronische-Kranwaage Typ HFM; mit Fernbedienung; Lieferung: mit Netzladegerät, Fernbedienung mit Batterien (2x 1,5 V Micro, Typ AAA); Ersatzbatterien für die Fernbedienung siehe Nr. 56815 011; Kranwaagen mit Eichung oder DKD-Kalibrierung auf Anfrage

hohe Mobilität dank Akkubetrieb, kompakte Bauweise und geringem Eigengewicht; Data-Hold-Funktion (die Gewichtsanzeige wird über die Hold-Taste so lange 'eingefroren' bis diese wieder gedrückt wird); Haken mit Sicherheitsverschluss, drehbar; Anpassung an unruhige Umgebungsbedingungen durch Änderung der Ablesbarkeit; Akku-Betrieb intern (Betriebsdauer bis zu 60 h, Akkuladestands-Anzeige über dreifarbig LED); inklusive Funk-Fernbedienung (Reichweite ca. 20 m, alle Funktionen - ausgenommen ON/OFF - sind anwählbar)

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Marke: | KERN |
| Typ: | HFM 10T1 |
| Wägebereich: | 0-10000 Kilogramm |
| Ziffernschrittwert: | 1000 Gramm |