



# Product data sheet

Art nr.: 4295 Etagewagen met verstelbare etages

**Transportmiddelen**



Stalen buis-/profielstalenconstructie, gepoedercoat RAL 5007. 1 Vaste en 2 losse etages van houten plaat, toplaag beukendecor, in stalen frame gelegd met 15 mm hoge rand aan de lange zijden. losse etages variabel einlegbaar, inhangbaar in een raster van 120 mm. Mogelijke neiging bij schuine inhangsing ca. 15 en ca. 30 graden. Draagvermogen per etage 80 kg. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens).



## Technische details:

<b>Totaal draagvermogen (kg)</b>	500
<b>Draagvermogen etage (kg)</b>	80
<b>laadvlak lengte (mm)</b>	1250
<b>laadvlak breedte (mm)</b>	610
<b>Totale lengte (mm)</b>	1430
<b>Totale breedte (mm)</b>	620
<b>Totale hoogte (mm)</b>	1560
<b>Wielen</b>	TPE
<b>Wielmaat (mm)</b>	200 x 40
<b>Gewicht (kg)</b>	68
<b>Land van herkomst</b>	Duitsland
<b>Garantie (jaren)</b>	10
<b>Douanenummer</b>	87168000
<b>GTIN</b>	4017976042954