

Acer Business Serie Acer B243HLyhdr

ET.FB3HE.013

Die speziell für den täglichen Gebrauch konzipierte Acer Business Serie umfasst zuverlässige Displays mit hoher Anzeigeequalität für professionelle Benutzer, die besonderen Wert auf ausgereifte ergonomische Eigenschaften und Leistung legen.

Die überlegene Ergonomie, erweiterte Display Anwendungsmöglichkeiten und die „Zero Bright Dot Garantie“ dieses intelligenten 61 cm (24 Zoll) Displays mit digitaler Schnittstelle garantieren langfristige Produktivität.

Highlights

Das Acer B243HLyhdr ist ein 61 cm (24 Zoll) Widescreen TFT der Acer Business Serie. Es hat eine Reaktionszeit von 5 ms, eine Helligkeit von 250 cd/qm und ein maximales Kontrastverhältnis von 8.000.000:1 bei einem Stromverbrauch von nur **17,15 W nach EnergyStar**.

Das Display hat ein Seitenverhältnis von 16:9 bei einer nativen Auflösung von 1920 x 1080 Pixeln, eine Farbdarstellung von 16,7 Mio. Farben und einem Blickwinkel (h/v) CR>10:1 von 170°/160°.

Das Acer B243HLyhdr ist geprüft, zertifiziert und ausgestattet für Zuverlässigkeit, Investitionssicherheit und beste ergonomische Eigenschaften.

Die kurze Reaktionszeit des Acer B243HLyhdr, eine hohe Farbbrillanz und Adaptive Contrast Management mit Kontrasten bis 8.000.000:1 sichern eine herausragende Darstellungsqualität.



Acer Business Serie Acer B243HLymdr

Produkt Linie	Acer Business Serie
Model	B243HL
SKU	B243HLymdr
Bestellnummer	ET.FB3HE.013
EAN	4718235373788

Technische Spezifikationen

sichtbare Diagonale	61 cm (24 Zoll)
Displaygattung	24" Widescreen LCD
Displaygröße	531 x 299 mm
Seitenverhältnis	16:9
max. Auflösung (nativ)	1920 x 1080
Pixelabstand	0,276 mm (92 PPI)
Panel Typ	TN+Film
Acer CrystalBrite	
Helligkeit	250 cd/qm
Kontrast	8.000.000:1
Reaktionszeit	5 ms
Blickwinkel (h/v) CR>5:1	176°/176°
Blickwinkel (h/v) CR>10:1	170°/160°
Farbdarstellung	16,7 Mio.
NTSC Farbraum	68%
Signaleingang	Dual (VGA & DVI w/HDCP)
Lautsprecher	Ja
Gehäusefarbe	dunkelgrau

Stromversorgung	internes Netzteil
Netzspannung	100 ~ 240V AC, 50/60Hz
Leistungsaufnahme	
nach EnergyStar	17,15 W
Off/Standby	0,45 W
Sleep	0,55 W
0 Watt Off	unterstützt

Bedienelemente und Zubehör

Externe Bedienelemente	Ein/Aus Taste, Auto/Beenden, links/rechts (</>), Menue/Enter, e (empowering) Key, physikalischer Netzschalter
OSD Funktionen	Helligkeit, Kontrast, ACM ein/aus, Fokus, Taktfrequenz, Bildposition h/v, Farbtemperatur, OSD Sprache, Signaleingang, DDC/CI ein/aus, Info (Eingangssignal, Auflösung, Frequenz, Seriennummer), Reset, Beenden
OSD Sprachen	EN, DE, ES, NL, FR, IT, FI, RU
Lieferumfang	EU Stromkabel, VGA und DVI Kabel, QuickStartGuide, Bedienungsanleitung (CD), Acer eDisplay Management, Acer Grid Vista
Bedienungsanleitung Sprachen	EN, RU, CS, DA, DE, ES, ET, EL, FI, FR, HU, IT, LV, LT, HR, NL, NO, PL, PT, RO, SL, SV, TR

Fuß/Halterung

Neigewinkel	-5°~15°
Schwenkwinkel	35°/35°
Höhenverstellung	110 mm
Pivot Funktion	Ja
VESA Aufnahme	100x100 mm

Umgebungsbedingungen (empfohlen)

Umgebungstemperatur Betrieb	0°C bis 40°C
Betriebsluftfeuchtigkeit	20% bis 80%
Umgebungstemperatur Lagerung	-20°C bis 65°C

Frequenzen

Horizontalfrequenz	31-82kHz
Vertikalfrequenz	55-75Hz
Videobandbreite/Pixeltakt	187MHz

Normen und Standards

Garantie	36 Monate Carry In
MTBF	15000 Std. bei 25°C
Zertifizierungen	CE, TÜV GS, TCO 03, ISO 13406-2, FCC, Energy Star
Vista Zertifizierung	Premium for Vista

Maße und Gewichte

Geräteabmessung (BxHxT)	567 x 393 x 235 mm
Nettogewicht	7,6 kg
Packmaß	62,4 x 47,7 x 25,5 cm
Bruttogewicht	11,4 kg
Palettengröße (Stück / BxTxH)	32 St. / 130 x 97 x 204,7 cm
Containergröße (20'/40')	320 / 672