

LG LED-Röhre

10W/840/180°/1.050lm/G13/40.000h/V

DE 600 mm (integrierter Treiber)



Produktfarbe	Weiß
Gewicht (g)	175
Zertifizierung	CE, VDE
Merkmals Beschreibung	T8 Röhre, 600mm, 4000K, 10W, 1050lm, IP20
Energie-Effizienzklasse	A+
AC Eingangsspannung (V)	100-240
Lampenleistung (W)	10
Fassungs-/Socketyp	G13
Lichtleistung (lm)	1050
Glühbirnenlebensdauer (h)	40000
Farbtemperatur (K)	4000
Strahlungswinkel (°)	180
Glühbirnengröße	T8
Farbwiedergabeindex	80
Durchmesser (mm)	2,78
Länge (m)	60

Schutzart (IP-Code)	IP20
Lichtfarbe	Weiß
Start-up Zeit (s)	0,45
Garantie (Jahr(e))	3