

## Broszura informacyjna

# 10 99 I220

## Szczypce do obejm z uchem



- Łatwe i niezawodne mocowanie obejm z 1 lub 2 uchami (system Oetiker lub podobny)
- Nie powoduje uszkodzeń w miejscu zaciskania obejm z uchem
- Smukła główka ułatwia pracę w trudno dostępnych miejscach
- Uniwersalne zastosowanie do obejm używanych przy osłonach gumowych przegubów, przewodach układu chłodzącego i paliwowego, w systemach sprężonego powietrza i kompresorach
- Trwałe i stabilne
- Specjalna stal narzędziowa wysokiej jakości, kuta, hartowana olejowo



### Ogólna

Nr art.	10 99 I220
EAN	4003773080756
Szczypce	fosforanowane, czarne
Główka	polerowana
rękojeści	z tworzywa sztucznego, powlekane
Waga	345 g
Wymiary	220 x 48 x 20 mm
REACH	nie zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych



Uszczelnianie połączeń między węzłem a króćcem w instalacjach przepływowych za pomocą bocznej powierzchni zagniatącej



Zastosowanie czołowej powierzchni zagniatącej



Uszczelnianie połączeń pneumatycznych w szybkozłączkach



