

## Informazione prodotto

### 95 39 315 A01

#### Kit di riparazione lama mobile per 95 32 315 A e 95 36 315 A



- Trancia i cavi a nastro d'acciaio fino Ø 45 mm / 380 mm<sup>2</sup> (p. es. 4 x 95 mm<sup>2</sup>), azionamento ad una o due mani
- Robuste. Maneggevoli. Stabili.
- Maneggevolezza grazie al peso leggero (800 g) e alla costruzione compatta (lunghezza 315 mm) – impiego possibile anche in condizioni di spazio ristretto
- Taglienti rettificati di precisione e temperati ad induzione tagliano in modo piano e pulito senza schiacciamenti
- Innovativo azionamento a corona dentata su tre livelli con elevato rapporto di trasmissione
- Con superficie d'appoggio utile durante il taglio
- Non adatta per tagliare cavi ACSR e funi metalliche!
- Acciaio speciale per utensili bonificato, forgiato, temperato ad olio a gradini

#### Generico

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Art. No.         | 95 39 315 A01     |
| EAN              | 4003773078586     |
| Peso             | 239 g             |
| Dimensioni       | 90 x 62 mm        |
| REACH conformità | non contiene SVHC |
| RoHS conformità  | non applicabile   |

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori