

Termékinformációk

98 13 25

Csavarhúzó hatlapfejű imbusz csavarokhoz

IEC 60900 DIN EN 60900

- Ergonóm kialakítású optimális 2 komponensű fogantyú a fáradtságkímélő és kézkímélő erőátadáshoz
- Gördülés gátló fogantyúalak
- Króm-vanádium-molibdén acél



⚡ 1000 V ○

Általános	
Cikkszám	98 13 25
EAN	4003773026334
Csúcs	barnított
Fogantyúk	szigetelő hatású, többkomponensű markolat, VDE-engedéllyel
Súly	32 g
Méretek	177 x 25 x 23 mm
Szabvány	DIN EN 60900 IEC 60900

Műszaki jellemzők	
Pengehossz	75,0 mm
Kulcsnyílás S	2,5 mm
Szigeteletlen pengehossz	15,0 mm
Fogantyúhossz	102 mm
VDE-engedéllyel	igen

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk