

## Termékinformációk

# 99 14 250 EAN

## Erő-kímélő betonszerelő fogó

Nagy áttételű

DIN ISO 9242



- 25%-os erőmegtakarítás az azonos méretű, hagyományos betonszerelő fogókhoz képest
- Mélyen elhelyezkedő vasak kötéséhez is, a különösen karcsú alaknak köszönhetően
- Betonacél felcsévélt kötöződróttal történő rögzítéséhez
- A huzal összesodrása és levágása egy műveletben történik
- Nagy áttételű csukló, ennek következtében kis megterhelésű munka vastagabb kötöződrótok használata esetén is
- A kötözőhuzal átvágása utáni vágási ütés erős csillapításával tehermentesíti az inakat és az izomzatot
- Kiegészítőleg edzett vágóélek; vágóél-keménység kb. 61 HRC
- Különleges minőségű speciális szerszámacél, kovácsolt, több lépcsőben olajban edzett

### Általános

Cikkszám	99 14 250 EAN
EAN	4003773074748
Fogó	Fényes horganyzott
Súly	350 g
Méret	250 x 47 x 25 mm
Szabvány	DIN ISO 9242

### Műszaki jellemzők

Kemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 1,8 mm
Középkemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 3,3 mm
Vágási hossz mm	25,0 mm

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk