

## Rollcart vatenkar

draagvermogen 250 kg, voor 1 x 200 liter vat, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, met lucht-banden

Artikelnummer: 202926



## Rollcart Vatensteekwagen

vatenkar





- draagvermogen 250 kg
- voor 1 x 200 liter vat
- ladingbeveiliging door verstelbare vatbevestiging
- constructie van staal (gelast)
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- hoogte x breedte 1600 x 700 mm
- veiligheidsgrepen van zeer robuust kunststof
- met lucht-banden
- wiel Ø 260 mm
- wielnaaf met wiellager
- zonder steunwiel
- 5 jaar garantie

### Technische details

transporttoestel	transportwagen	wiel-ø	260 mm
type kar	vatenkar	wiellager	wiellager

draagvermogen	250 kg	ladingbeveiliging	verstelbare vatbevestiging
capaciteit	1 x 200 liter vat	veiligheidsgreep	ja
materiaal	staal	hoogte	1600 mm
materiaal verwerking	gelast	breedte	700 mm
in-/uitklapbaar	nee	oppervlak	m. poedercoating
trapslede	nee	kleur	gentiaanblauw // RAL5010
banden	lucht	garantie	5 jaar
steunwiel	nee	gewicht	14 kg

## Dit past ook bij ...

144744		gasflessenkast, voor 10 x 11 kg gasflessen of 4 x 33 kg gasflessen, hoogte x breedte x diepte 1435 x 860 x 720 mm, met dak, met vleugel deur, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
201077		vatenbok, voor 2 x 200 liter vat, vatensteun met hoek, hoogte x breedte x diepte 350 x 1230 x 650 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
206148		vatpomp, voor diesel, stookolie, motor-, hydraulische en smeerolie met een maximale viscositeit van 2000 mPas, maximale pompcapaciteit 0,25 liter per hef beweging, dompelbuis lengte 920 mm
407817		opvangbak, voor 2 x 200 liter vat, opvangvolume 224 l, hoogte x breedte x diepte 365 x 1200 x 800 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag