

## RAU

### werkbank

#### Basic

hoogte x breedte x diepte 890 x 1250 x 700 mm, tafelblad van massief beukenhout, met laklijfolie, draagvermogen 1000 kg, uitvoering frame 2 voeten / 1 container, uitrusting: 4 laden, afsluitbaar met centrale vergrendeling, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw



# RAU.



Artikelnummer: 222274

## RAU Werkbank Basic

### met robuust werkblad

werkbank




- hoogte x breedte x diepte 890 x 1250 x 700 mm
- tafelblad van massief beukenhout, met laklijfolie
- bladdikte 40 mm
- draagvermogen 1000 kg
- uitvoering frame 2 voeten / 1 container
- uitrusting: 4 laden
- rechts 4 laden
- laden hoogte 4x180 mm
- nuttige afmetingen lade breedte x diepte 490 x 560 mm
- draagvermogen per lade 100 kg
- laden op wielen gelagerd met intrekfunctie, uittrekbaar legbord 90 %
- met greeplijst
- afsluitbaar met centrale vergrendeling
- constructie van staal, geschroefd
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs

- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- Leveringstoestand voorgemonteerd
- 5 jaar garantie


## Technische details





|                           |                        |                      |                                      |
|---------------------------|------------------------|----------------------|--------------------------------------|
| meubeltype                | tafel                  | uittrekbare lade     | 90 %                                 |
| type tafel                | werkbank               | uittrekrail lade     | op wielen gelagerd met intrekfunctie |
| uitvoering frame          | 2 voeten / 1 container | afsluitbaar          | ja                                   |
| vorm onderstel            | 4-voetonderstel        | greep                | greeplijst                           |
| hoogte                    | 890 mm                 | materiaal plaat      | massief beukenhout                   |
| breedte                   | 1250 mm                | oppervlak plaat      | met laklijfolie                      |
| diepte                    | 700 mm                 | kleur plaat          | beuken                               |
| dikte plaat               | 40 mm                  | materiaal onderstel  | staal                                |
| diepte plaat              | 700 mm                 | oppervlak onderstel  | m. poedercoating                     |
| draagvermogen             | 1000 kg                | kleur onderstel      | lichtgrijs // RAL7035                |
| in hoogte verstelbaar     | nee                    | oppervlak front      | m. poedercoating                     |
| werkbank uitrusting       | 4 laden                | kleur voorkant       | gentiaanblauw // RAL5010             |
| onderbouwelementen rechts | 4 laden                | materiaal verwerking | geschroefd                           |
| laden aantal              | 4 stuks                | sluitsysteem         | centrale vergrendeling               |
| laden aantal x hoogte     | 4x180 mm               | verrijdbaar          | nee                                  |
| nuttige breedte lade      | 490 mm                 | levering             | voorgemonteerd                       |
| nuttige diepte lade       | 560 mm                 | garantie             | 5 jaar                               |
| draagvermogen lade        | 100 kg                 | gewicht              | 88,24 kg                             |

## Gerelateerde Producten

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 222284 |  | indelingssset voor lade, 1 lengteverdeler + 4 scheidingsplaten, passend voor fronthoogte 180 - 360 mm, in wit |
| 222286 |  | bak voor lade, met 16 vakken, passend voor fronthoogte 120 - 360 mm, in zwart                                 |
| 222287 |  | antislipmat voor werkbank, breedte x diepte 490 x 560 mm, in zwart  |

## Dit past ook bij ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 221109 |  | Vloerstandaard voor poetsrollen, voor max. 430 mm brede rollen, Passend voor wielen met 450 mm diameter, frame van metaal in wit   |
| 221140 |  | poetsdoek, cellulose, oppervlak gestanst, 800 doekjes, lengte x breedte 300 x 230 mm, wit, rollen lengte x diameter 240 m x 225 mm |

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 221143 |  | beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart met polyurethaan-coating, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9               |
| 221242 |  | vuilniszak, inhoud 60 l, 28 µm dik, in zwart   |
| 221330 |  | beschermbril, beschermingsniveau EN 166, glazen van polycarbonaat met krasvaste coating, kleurloos, uitrusting: zijbescherming, directe ventilatie |
| 222683 |  | poetsdoek, 90 doekjes, lengte x breedte 305 x 230 mm   |