

Bauer ophangbak

opvangvolume 200 l, hoogte x breedte x diepte 135 x 2665 x 1265/915 mm, met PE-element en rooster van staal met corrosiebeschermende zinklaag, van plaatstaal gelakt in RAL6011 resedagroen



Artikelnummer: 254739



ophangbak

- Ideaal voor het snel en volgens de wettelijke voorschriften ombouwen van stellingssystemen voor de opslag van gevaarlijke stoffen
- geschikt als een afzonderlijk niveau in de stelling, wordt direct op de draagprofielen gelegd
- Met overstekend deel aan de lange zijden als oplegvlak
- voor opslag onderdak
- Geschikt voor waterverontreinigende stoffen van GHS-categorie 1-4 en ontvlambare stoffen van GHS-categorie 1-3
- opvangvolume 200 l
- hoogte x breedte x diepte 135 x 2665 x 1265/915 mm
- met PE-element en rooster van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- van plaatstaal gelakt in RAL6011 resedagroen
- Met Duitse overeenstemmingsverklaring (ÜHP) volgens StawaR

Technische details

opslagtype gevaarlijke stoffen	opvangbak	materiaal	plaatstaal
type opvangbak	ophangbak	materiaaldikte	3 mm
geschikt voor (product/materiaal)	stellingsystemen	oppervlak	gelakt
geschikt voor (gebruik)	inhangen als opslagniveau	kleur	resedagroen // RAL6011
opslagplaats	onderdak	bouwwijze	met overstekend deel als oplegvlak
opvangvolume	200 l	opvangbak uitrusting	PE-element, rooster
geschikt voor gevaarlijke stoffe	waterverontreinigende stoffen van GHS-categorie 1-4 en ontvlambare stoffen van GHS-categorie 1-3	materiaal rooster	staal
bouwwijze (toelating)	Duitse overeenstemmingsverklaring (ÜHP) volgens StawaR	oppervlak rooster	verzinkt
hoogte	135 mm	stapelbaar	nee
breedte	2665 mm	verrijdbaar	nee
diepte	1265 mm	richtlijn	StawaR
voor afstand lengteliggers	915 mm	gewicht	198 kg