

C+P

dubbeldekse locker

Classic Plus

hoogte x breedte x diepte 1950 x 600 x 500 mm, vak breedte 300 mm, Afsluitbaar met veiligheidsdraaigrendel voor hangslot, onderbouw sokkel, romp met moffellak in RAL7035 lichtgrijs, front met moffellak in RAL7035 lichtgrijs

Artikelnummer: 268787

Clanic+



dubbeldekse locker

- hoogte x breedte x diepte 1950 x 600 x 500 mm
- vak breedte 300 mm
- deuraanslag rechts
- deuropeningshoek 110 °
- per vak 2 kastvakken, elk met een kledingstang en 3 niet verdraaibare dubbele schuifhaken
- openslaande deur met etikettenlijst en ventilatiesleuven
- inliggende deuren met binnenliggende penscharnieren
- Elke deur is standaard uitgerust met een systeem voor gedempte sluiting






- Hoge stabiliteit en torsiestijfheid dankzij materiaalversterking op belangrijke punten en de geavanceerde BIONIC Steel Frame-structuur bestaande uit vouwen, steunen en tussenruimten
- Afsluitbaar met veiligheidsdraaigrendel voor hangslot
- Extra ventilatieopening in de behuizing
- onderbouw sokkel
- constructie van staal, stevig gelast
- romp met moffellak in RAL7035 lichtgrijs
- front met moffellak in RAL7035 lichtgrijs
- Leveringstoestand voorgemonteerd
- inbraakwerend conform niveau B volgens DIN 4547-2
- 10 jaar garantie

Technische details

meubeltype	kast	kleur onderbouw	lichtgrijs // RAL7035
type kast	locker	kast uitrusting	kledingstang, haken
vakken	2 stuks	kledingstang	ja
dubbeldeks	ja	kledinghaak aantal	3 stuks
hoogte	1950 mm	type bank	zonder
breedte	600 mm	type deur	openslaande deur met etikettenlijst en ventilatiesleuven
diepte	500 mm	deur uitvoering	inliggend, binnenliggende penscharnieren
breedte vak	300 mm	deuraanslag	rechts
vakken	4 stuks	openingshoek deur	110 °
onderbouw	sokkel	sluitsysteem	draaigrendel
hoogte onderbouw	100 mm	voor beugelsterkte	6-8 mm
afsluitbaar	ja	ventilatie	behuizing en front
materiaal	staal	opstelling	wand
materiaal verwerking	gelast	levering	voorgemonteerd
stabiliteit/versteviging/schoren	vouwen, steunen	garantie	10 jaar
kleur romp	lichtgrijs // RAL7035	norm	niveau B volgens DIN 4547-2 Inbraakwerend
kleur voorkant	lichtgrijs // RAL7035	deurdemping	ja
oppervlak romp	gemoffeld	gewicht	37,3 kg
oppervlak front	gemoffeld		

Gerelateerde Producten

257482		schoenenrek, voor garderobekast, hoogte x breedte x diepte 8 x 298 x 465 mm, van kunststof in zwart
271455		schuin opzetdak voor garderobekast of lockersysteem, Voor kastbreedte 600 mm, hoogte 230 mm, van staal met moffellak in RAL7035 lichtgrijs
272038		openslaande deur met perforaties, voor dubbele garderobekast, van staal

272040		vleugel deur, voor dubbele garderobekast, van staal
272046		schuin opzetdak voor garderobekast of lockersysteem, Voor kastbreedte 600 mm, hoogte 230 mm, van staal met moffellak
272050		begrenzer deuropeningshoek 90°, voor garderobekast of lockersysteem, van staal
272051		spiegel, voor garderobekast of lockersysteem, achterzijde zelfklevend, hoogte x breedte 110 x 90 mm, van glas
272052		kledinghanger, voor garderobekast, met speciale ophanging, van hardhout gelakt in zwart
272054		etikethouder, voor garderobekast of lockersysteem, achterzijde zelfklevend, van kunststof
272058		nivelleervoeten voor lockers met voeten of sokkel
272065		nummerbord, voor garderobekast of lockersysteem, achterzijde zelfklevend, hoogte x breedte 30 x 50 mm, van RVS
272067		nummerbord, Voor cilinderslot, achterzijde zelfklevend, hoogte x breedte 79 x 45 mm, van kunststof