

C+P wandkast ERGO

hoogte x breedte x diepte 830 x 700 x 300 mm, 3 niveaus met Stalen bodem, afsluitbaar met Greepslot Ergo-Lock, onderbouw sokkel, romp met moffellak in RAL7035 lichtgrijs, front met moffellak in RAL7035 lichtgrijs

Artikelnummer: 503844

ERGO



C+P Wandkast ERGO

wandkast


- hoogte x breedte x diepte 830 x 700 x 300 mm
- plaatstaalconstructie
- dubbele vleugel deur
- deuropeningshoek 110 °
- deuren met hoge stabiliteit door inwendig kokerprofiel
- 3 niveaus met Stalen bodem
- draagvermogen per niveau 50 kg
- Per 15 mm verstelbaar
- met Greepslot
- afsluitbaar met Greepslot Ergo-Lock
- sluitmechanisme met 3 grendels
- onderbouw sokkel
- romp met moffellak in RAL7035 lichtgrijs
- front met moffellak in RAL7035 lichtgrijs

- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
- GS- en TÜV-getest
- 5 jaar garantie

Technische details

meubeltype	kast	onderbouw	sokkel
type kast	universele kast	materiaal	plaatstaal
type deur	dubbele vleugel deur	in hoogte verstelbaar legbord	15 mm
hoogte	830 mm	oppervlak legbord	verzinkt
breedte	700 mm	afsluitbaar	ja
diepte	300 mm	scheidingswand	nee
kast uitrusting	legborden	sluitfunctie	sluitmechanisme met 3 grendels
legborden / schappen aantal	3 stuks	vergrendeling	driezijdig
legbord-/niveautype	Stalen bodem	openingshoek deur	110 °
draagvermogen legbord	50 kg	greep	Greepslot
kleur romp	lichtgrijs // RAL7035	verrijdbaar	nee
kleur voorkant	lichtgrijs // RAL7035	certificering	GS // TÜV
oppervlak romp	gemoffeld	garantie	5 jaar
oppervlak front	gemoffeld	gewicht	23,03 kg
sluitsysteem	cilinderslot		

Gerelateerde Producten

230287		PIN-code-slot, bediening via PIN-code, 4 - 8-cijferige code, optische functiemelding (rood/groen), spanningsverzorging via batterij 2 x AA alkaline, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
503846	·	Stalen bodem voor wandkast, breedte x diepte 700 x 300 mm, draagvermogen 50 kg, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
503847	·	Stalen bodem voor wandkast, breedte x diepte 700 x 300 mm, draagvermogen 50 kg, van staal met corrosiebeschermende zinklaag

Dit past ook bij ...

147357		milde reinigingspasta, tube met 250 ml inhoud
194847		werkplek-vloerbedekking, metergoed, hoogte x breedte 9 x 900 mm, max. lengte 18300 mm, van PVC met oppervlak met lengteribbels in grijs
215546		veiligheidshandaafroller, Voor bandbreedte 50 mm op 38 - 76-kern, afroller van metaal/kunststof in blauw/wit
221133		poetsdoek, cellulose, oppervlak gestanst, 800 doekjes, lengte x breedte 30 x 230 mm, oudroze, rollen lengte x diameter 240 m x 230 mm
221318		poetsdoek, van Katoen/polyester, vliesstof, 500 doekjes, lengte x breedte 400 x 380 mm, grijs

221350		kartonnen stellingbak, inhoud 5 l, hoogte x breedte x diepte 112 x 151 x 351 mm, van doos, enkelvoudige golf, in bruin met buitenbekleding van kraftpapier
222682		handenreinigingspasta, jerrycan met 4,5 l inhoud, vrij van siliconen
222683		poetsdoek, 90 doekjes, lengte x breedte 305 x 230 mm
520197		gereedschapskist, hoogte x breedte x diepte 200 x 530 x 200 mm, 6 vakken, van staal in hamerslagblauw
974176		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 125 x 145 x 230 / 200 mm, van polypropyleen in rood