

PAVOY

armoire à portes coulissantes

Basis

hauteur x largeur x profondeur 1200 x 1000 x 600 mm, 2 niveaux avec tablette en acier, verrouillable avec serrure à cylindre, soubassement socle, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures

Numéro d'article: 510087



PAVOY Armoire à portes coulissantes Basis

armoire à portes coulissantes

- hauteur x largeur x profondeur 1200 x 1000 x 600 mm
- structure en tôle d'acier
- double porte coulissante
- portes coulissantes sur roulement à billes
- 2 niveaux avec tablette en acier
- force par plateau 80 kg
- Réglable au pas de 17 mm
- avec poignée encastrée
- verrouillable avec serrure à cylindre
- verrouillage commun des portes


- soubassement socle
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures
- niveaux avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en comme couleur du corps
- certification GS et TÜV
- 10 années de garantie

Détails techniques

type de meuble	armoire	système de fermeture	serrure à cylindre
type d'armoire	armoire d'atelier	fonction de fermeture	verrouillage commun des portes
conducteur d'électricité	non	soubassement	socle
type de porte	double porte coulissante	matériau	tôle d'acier
hauteur	1200 mm	tablette réglable au pas	17 mm
largeur	1000 mm	couleur de la tablette	comme couleur du corps
profondeur	600 mm	surface de tablette	finition peinture époxy
équipement armoire	tablettes	cloison de séparation médiane	non
nombre de tablettes/niveaux	2 pièce	verrouillable	oui
type tablette/niveau	tablette en acier	poignée	poignée encastrée
charge tablette	80 kg	roulant	non
hauteurs de classeurs	3 pièce	certification	GS // TÜV
surface de corps	finition peinture époxy	garantie	10 années
surface de face avant	finition peinture époxy	Poids	50 kg

Accessoires

510088



tablette en acier pour armoire à portes coulissantes, largeur x profondeur 1000 x 600 mm, force 80 kg, en acier avec laquage

Cela s'adapte aussi ...

146393



cadre magnétique, DIN A4 dans format vertical/horizontal, cadre en orange, face arrière magnétique

520197



boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé

664077



chariot avec barre de poussée, force 200 kg, plateau longueur x largeur 890 x 450 mm, plateforme en bois, châssis en RAL5010 bleu gentiane, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec EasySTOP, roues avec bandage TPE