

Kappes systeemkast RasterPlan®

hoogte x breedte x diepte 1950 x 1000 x 600 mm, 3 niveaus met Stalen bodem, 2 lade(n), afsluitbaar met cilinderslot, onderbouw sokkel, romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw

Artikelnummer: 522592

RasterPlan

KAPPES



Kappes Zwaarlastkast RasterPlan®

systeemkast

- hoogte x breedte x diepte 1950 x 1000 x 600 mm
- constructie van staal, gelast
- dubbele openslaande deur met venster
- dubbelwandige deuren
- hoeken hardgesoldeerd
- 3 niveaus met Stalen bodem
- draagvermogen per niveau 160 kg
- Per 25 mm verstelbaar
- 2 lade(n)
- laden hoogte 2x175 mm
- draagvermogen per lade 110 kg
- laden telescooprail, uittrekbaar legbord 100 %
- met draaigreep
- afsluitbaar met cilinderslot





- onderbouw sokkel
- romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag

Technische details





meubeltype	kast	oppervlak front	m. poedercoating
type kast	systeemkast	sluitsysteem	cilinderslot
type deur	dubbele openslaande deur	onderbouw	sokkel
hoogte	1950 mm	materiaal	staal
breedte	1000 mm	materiaal verwerking	gelast
diepte	600 mm	in hoogte verstelbaar legbord	25 mm
kast uitrusting	legborden, lades	oppervlak legbord	verzinkt
legborden / schappen aantal	3 stuks	afsluitbaar	ja
legbord-/niveautype	Stalen bodem	scheidingswand	nee
draagvermogen legbord	160 kg	deurconstructie	dubbelwandig
laden aantal	2 stuks	uittrekrail lade	telescooprail
laden aantal x hoogte	2x175 mm	uittrekbare lade	100 %
fronthoogte 175 mm	2 stuks	greep	draaigreep
draagvermogen lade	110 kg	verrijdbaar	nee
kleur romp	lichtgrijs // RAL7035	stabiliteit / versterking / vers	hoeken hardgesoldeerd
kleur voorkant	gentiaanblauw // RAL5010	deur uitvoering	dubbelwandige deuren
oppervlak romp	m. poedercoating	gewicht	140,5 kg

Gerelateerde Producten

522564		uittrekstop voor lade, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
522565		vloerverankering voor zwaarlastkast
522606		Stalen bodem voor zwaarlastkast, breedte x diepte 1000 x 600 mm, draagvermogen 160 kg, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
522608		uittrekbaar legbord voor zwaarlastkast, breedte x diepte 1000 x 600 mm, voor een vaklast van 160 kg, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
522609		lade voor zwaarlastkast, hoogte 100 mm, in RAL7035 lichtgrijs
522610		lade voor zwaarlastkast, hoogte 100 mm, in RAL5010 gentiaanblauw
522611		lade voor zwaarlastkast, hoogte 125 mm, in RAL7035 lichtgrijs
522612		lade voor zwaarlastkast, hoogte 125 mm, in RAL5010 gentiaanblauw
522613		lade voor zwaarlastkast, hoogte 175 mm, in RAL7035 lichtgrijs
522614		lade voor zwaarlastkast, hoogte 175 mm, in RAL5010 gentiaanblauw
522615		indelingsset, passend voor fronthoogte 100 mm, hoogte 100 mm, met corrosiebeschermende zinklaag

522616		indelingsset, passend voor fronthoogte 125 mm, hoogte 125 mm, met corrosiebeschermende zinklaag
522617		indelingsset, passend voor fronthoogte 175 mm, hoogte 175 mm, met corrosiebeschermende zinklaag
522620		vloerverankering voor zwaarlastkast
522621		perfolaat, hoogte x breedte 455 x 497 mm, van staal gelakt in RAL7035 lichtgrijs
522622		perfolaat, hoogte x breedte 455 x 497 mm, van staal gelakt in RAL7035 lichtgrijs

Dit past ook bij ...

147357		milde reinigingspasta, tube met 250 ml inhoud
194847		werkplek-vloerbedekking, metergoed, hoogte x breedte 9 x 900 mm, max. lengte 18300 mm, Van PVC met oppervlak met lengteribbels in grijs
520197		gereedschapskist, hoogte x breedte x diepte 200 x 530 x 200 mm, 6 vakken, van staal in hamerslagblauw
974176		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 125 x 145 x 230 / 200 mm, van polypropyleen in rood