

Hupfer RVS etagewagen

draagvermogen 80 kg, met 2 etage(s), laadvlak lengte x breedte 1000 x 600 mm, etage(s) van RVS met afrolrand, wielen met massief rubber-banden

Artikelnummer: 587282



HUPFER
we make work flow



Hupfer RVS-etagewagen

standaarduitvoering

RVS etagewagen


- draagvermogen 80 kg
- met 2 etage(s)
- laadvlak lengte x breedte 1000 x 600 mm
- hoogte x lengte x breedte 950 x 1095 x 695 mm
- etage(s) van RVS met afrolrand
- RVSconstructie
- 4 zwenkwielen, 2 zwenkwielen met rem
- wiel Ø 125 mm
- wielen met massief rubber-banden
- wielstand rechthoekig

Technische details





transporttoestel	transportwagen	wiel-ø	125 mm
type wagen	etagewagen	wieluitrusting	2 zwenkwielen met rem
materiaal	RVS	elektrisch geleidend	nee
draagvermogen	80 kg	etage-inrichting	recht
lengte laadvlak	1000 mm	hoogte	950 mm
breedte laadvlak	600 mm	lengte	1095 mm
etages aantal	2 stuks	breedte	695 mm

etage-afstand	591 mm	euronorm	nee
materiaal platform	RVS	constructies	geen
platform uitrusting	afrolrand	in-/uitklapbaar	nee
platform uitvoering	geluiddempend	wielstand	rechthoekig
wielen aantal/soort	4 zwenkwielen	uitvoering	standaarduitvoering
banden	massief rubber	gewicht	19 kg

Gerelateerde Producten

501943		bestekbak voor etagewagen, hoogte x lengte x breedte 203 x 176 x 325 mm, inhangbaar, van RVS
--------	---	--

Dit past ook bij ...

369099		container, inhoud 120 l, romp van polyethyleen in blauw, hoogte x breedte x diepte 930 x 480 x 550 mm, onderbouw 2 wielen met massief rubber-wielen
503397		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 154 x 600 x 400 mm, van polyethyleen, in grijs
527618		Euronorm-koffer, hoogte x lengte x breedte 130 x 400 x 300 mm, inhoud 11 l, met bestekvak, van polyethyleen in blauw, met scharnierdeksel
532084		onderwagen voor kratten, draagvermogen 250 kg, laadvlak lengte x breedte 600 x 400 mm, platform open, onderstel in rood, 4 zwenkwielen, met rubber-banden