

BS-ROLLEN

roulette pivotante avec frein

force 300 kg, avec bandage Caoutchouc plein élastique, diamètre x largeur 125 x 50 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, double blocage, jante en polyamide, fixation avec panneau, longueur x largeur 138 x 109 mm



BS ROLLEN®

Numéro d'article: 997557

BS-ROLLEN Roulette pour moyens de manutention

Roulette pivotante avec frein

roulette pivotante avec frein

- force 300 kg
- avec bandage Caoutchouc plein élastique
- Convient pour lisse/plat, rugueux/plat, lisse/irrégulier, rugueux/irrégulier
- diamètre x largeur 125 x 50 mm
- moyeu longueur x Ø 58 x 20 mm
- espacement des trous des vis 105x75/80 mm, Ø trou des vis 11 mm
- moyeu avec roulement à rouleaux
- double blocage
- jante en polyamide
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
- fixation avec panneau, longueur x largeur 138 x 109 mm
- Palier de pivotement avec roulement à billes

Détails techniques

| | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------|----------------|
| manutention dynamique | roulettes | frein | double blocage |
| type de roulettes | roulettes pour moyens de manutention | pare-fils | non |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------------|--------------|
| modèle | roulette pivotante | hauteur totale | 166 mm |
| charge | 300 kg | longueur de moyeu | 58 mm |
| pneumatique | Caoutchouc plein élastique | trou de moyeu | 20 mm |
| Ø de roue | 125 mm | largeur de roue | 50 mm |
| matériau de jante | polyamide | portée | 45 mm |
| roulement | roulement à rouleaux | longueur de plaque | 138 mm |
| convient pour type de sol | lisse/plat, rugueux/plat, lisse/irrégulier, rugueux/irrégulier | largeur de plaque | 109 mm |
| élément de fixation | panneau | distance trou de vis | 105x75/80 mm |
| conducteur d'électricité | non | Ø de trou de vis | 11 mm |
| matériau de boîtier | acier | surface de boîtier | galvanisé |
| palier de pivotement | roulement à billes | Poids | 2,374 kg |

Accessoires

997659



roue, force 300 kg, avec bandage Caoutchouc plein élastique, diamètre x largeur 125 x 50 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en polyamide

Cela s'adapte aussi ...

400701



cuves rectangulaires, hauteur x largeur x profondeur 670 x 660 x 432 mm, capacité 135 l, en polyéthylène en gris, parois pleines, fond plein, soubassement roulettes

438985



roulette pivotante, force 175 kg, avec bandage plastique, diamètre x largeur 125 x 35 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 105 x 80 mm

763068



bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, capacité 33 l, en polypropylène en gris, Parois ajourés, fond ajourés