

BS-ROLLEN zwenkwiel met rem

draagvermogen 300 kg, met Massief rubberen elastiek-banden, diameter x breedte 125 x 50 mm, naaf met rollager, Dubbele rem, velg van polyamide, bevestiging met plaat, lengte x breedte 138 x 109 mm



BS ROLLEN

Artikelnummer: 997557

BS-ROLLEN Transporttoestelwiel

Zwenkwiel met rem

zwenkwiel met rem

- draagvermogen 300 kg
- met Massief rubberen elastiek-banden
- Geschikt voor glad/effen, ruw/effen, glad/oneffen, ruw/oneffen
- diameter x breedte 125 x 50 mm
- naaf lengte x Ø 58 x 20 mm
- schroefgatafstand 105x75/80 mm, schroefgat-Ø 11 mm
- naaf met rollager
- Dubbele rem
- velg van polyamide
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 138 x 109 mm
- Zwenklager met kogellager

Technische details

| | | | |
|-------------------|-------------------------|-----------------|-------------|
| transporttechniek | rollen | rem | Dubbele rem |
| roltype | transportapparaatwielen | draadvangkappen | nee |
| bouwmodel | zwenkwiel | totale hoogte | 166 mm |

| | | | |
|-------------------------|---|---------------------|--------------|
| draagvermogen | 300 kg | naaflengte | 58 mm |
| banden | Massief rubberen elastiek | naafboorgat | 20 mm |
| wiel-ø | 125 mm | wielbreedte | 50 mm |
| materiaal velg | polyamide | uitlading | 45 mm |
| wiellager | rollager | lengte plaat | 138 mm |
| geschikt voor vloertype | glad/effen, ruw/effen, glad/oneffen, ruw/oneffen | breedte plaat | 109 mm |
| bevestigingselement | plaat | afstand schroefgat | 105x75/80 mm |
| elektrisch geleidend | nee | schroefgat-ø | 11 mm |
| materiaal behuizing | staal | oppervlak behuizing | verzinkt |
| zwenklager | kogellager | gewicht | 2,374 kg |

Gerelateerde Producten

997659



wiel, draagvermogen 300 kg, met Massief rubberen elastiek-banden, diameter x breedte 125 x 50 mm, naaf met rollager, velg van polyamide

Dit past ook bij ...

400701



Rechthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen

438985



zwenkwiel, draagvermogen 175 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met rollager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm

763068



Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken