

Connecteur de câble Patch extérieur Cat. 6A, protection contre l'eau (IP68)

- boîtier: nylon PA66 (UL94V-0), blindé
- affectation: 1:1
- les câbles Patch RJ45 existants peuvent être utilisés
- boîtier vissé pour une protection supplémentaire du connecteur contre les impuretés & l'humidité (IP67)
- stabilité mécanique et résistance aux vibrations accrues, stabilité thermique, protection contre les impuretés et contre les radiations EMI et UV
- joint: gel silicone
- blindage métal: alliage cuivre nickel
- contacts: alliage cuivre-phosphore avec revêtement or (6 μ)
- résistance de contact: < 0,01 Ohm
- pour diamètre de câble de 6 à 9 mm
- plage de températures : -20°C à + 68° C
- taille du filetage : M23 x 1,5
- longueur : 128 mm, diamètre : 30 mm

Exemples d'utilisation:

- pour connecter des câbles Patch Cat. 6 à l'extérieur
- offre une bonne protection dans les milieux exposés, par exemple lors d'une utilisation industrielle



Produit	Modèle	Numéro de fabricant	Code
Connecteur de câble patch extérieur cat.6A	connecteur femelle RJ45 - connecteur femelle RJ45	NP0086	11117735