

Lacont

Gift-/Chemikalienschrank

storeLAB CHS 600

Geeignet für wassergefährdende, reizende und giftige Stoffe, Höhe x Breite x Tiefe 1935 x 600 x 570 mm, 3 Ebene(n) mit kippgesicherter Wannensboden, unten 1 Ebene mit Bodenwanne, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

storeLAB



Artikelnummer: 144740

Lacont Chemikalien- und Giftschränk storeLAB CHS 600

Gift-/Chemikalienschrank

- Zur Lagerung im Arbeitsraum
- Geeignet für wassergefährdende, reizende und giftige Stoffe
- nicht brandgeschützt
- Höhe x Breite x Tiefe 1935 x 600 x 570 mm
- Höhe x Breite x Tiefe innen 1890 x 564 x 512 mm
- Konstruktion aus Stahl
- Flügeltür mit Lochbild
- Sicher verschließbar mit Zylinderschloss
- Türanschlag rechts
- 3 Ebene(n) mit kippgesicherter Wannensboden, unten 1 Ebene mit Bodenwanne
- Traglast je Ebene 50 kg
- Im Raster von 25 mm verstellbar
- Auffangvolumen Wannensboden 20 l
- Auffangvolumen Bodenwanne 30 l



- Bodenwanne mit Ü-Zeichen gemäß StawaR
- Be- und Entlüftung mit natürlicher Zwangsbelüftung durch Lüftungsraster
- Lüftungsanschluss durch Rohrstutzen DN 80 auf dem Schrankdach
- Unterbau Sockel
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Ebenen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- erfüllt die Anforderungen nach WHG §19
- erfüllt die Anforderungen nach TRGS 514 / TRGS 526
- erfüllt die Anforderungen nach DGUV






Technische Details

Gefahrstoff-Lagertyp	Schrank	Bauweise (Zulassung)	Bodenwanne mit Ü-Zeichen gemäß StawaR
Möbeltyp	Schrank	Be- und Entlüftung	natürliche Zwangsbelüftung
Schranktyp	Gefahrstoffschrank	Lüftungsanschluss Schrank	Rohrstutzen DN 80 auf dem Schrankdach
Lagerort	im Arbeitsraum	Material	Stahl
Gefahrstoffeignung	wassergefährdende, reizende und giftige Stoffe	Farbe Korpus	lichtgrau // RAL7035
Brandschutz	nicht brandgeschützt	Farbe Front	lichtgrau // RAL7035
Höhe	1935 mm	Farbe Boden	lichtgrau // RAL7035
Breite	600 mm	Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet
Tiefe	570 mm	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Innenhöhe	1890 mm	Oberfläche Boden	pulverbeschichtet
Innenbreite	564 mm	abschließbar	ja
Innentiefe	512 mm	Schließsystem	Zylinderschloss
Schrank Ausstattung	Böden, Bodenwanne	Türtyp	Flügeltür mit Belüftung
Böden / Ebenen Anzahl	3 Stück	Türanschlag	rechts
Böden- / Ebenentyp	kippsicherter Wannentyp	Einlagerung	stehend
Böden- / Ebenentyp (unterste Ebe)	1 Ebene mit Bodenwanne	Unterbau	Sockel
Auffangvolumen Wannentyp	20 l	Zertifizierung ASR	nach ASR A1.3 gekennzeichnet
Traglast Fachboden	50 kg	Zertifizierung DGUV	erfüllt die Anforderungen nach DGUV
Höhenverstellraster Ebene	25 mm	Zertifizierung TRGS	erfüllt die Anforderungen nach TRGS 514 / TRGS 526
Bodenwanne	ja	Zertifizierung WHG	erfüllt die Anforderungen nach WHG §19
Auffangvolumen Bodenwanne	30 l	Gewicht	58 kg

Zubehör

		
144742		PE-Einsatz für Wannenboden, für Gift-/Chemikalienschrank, für Schrank Breite x Tiefe 600 x 570 mm, Breite x Tiefe 600 x 570 mm
144743		PE-Einsatz für Bodenwanne, für Gift-/Chemikalienschrank, für Schrank Breite x Tiefe 600 x 570 mm, Breite x Tiefe 600 x 570 mm
149137		Aufsatzadapter für Umluftsystem mit Filter für Gift-/Chemikalienschrank, Höhe x Breite x Tiefe 210 x 310 x 510 mm
200155		Entlüftungsaufsatz für Gift-/Chemikalienschrank, Höhe x Breite x Tiefe 249 x 200 x 442 mm
510926		Umluftsystem für Gift-/Chemikalienschrank, Höhe x Breite x Tiefe 210 x 310 x 510 mm

Dazu passt auch ...

200803		Regal-Bodenwanne, Auffangvolumen 1000 l, Höhe x Breite x Tiefe 425 x 3280 x 1300 mm, mit Gitterrost aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
504444		Notfalltasche mit Microfaser-Sorbents, Set 17-teilig, Aufnahmekapazität 35 l pro Set, Tasche Höhe x Breite x Tiefe 500 x 500 x 220 mm
508470		Erste-Hilfe-Schild, Aushang des Hauptverbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften (DGUV Information 204), Anleitung Erste Hilfe, Wandschild, aus Kunststoff, Oberfläche Standard, Höhe x Breite 560 x 400 mm
525732		Gefahrensymbol, wassergefährdend, Aufkleber, aus Folie, Höhe x Breite 20 x 20 mm
526779		Körperdusche, Anschluss 3/4" außen, aus Edelstahl, Zur Wandmontage