

## Bauer Kippmulde KK 400

Höhe x Länge x Breite 840 x 1320 x 670 mm, Inhalt 0,4 m<sup>3</sup>, Traglast 300 kg, Robuste Konstruktion aus Stahl mit Lackierung in RAL7021 Schwarzgrau



Artikelnummer: 218374

## Bauer Kippmulde KK 400

zum einfachen Sammeln und Entsorgen von Schüttgütern

Kippmulde

- kastenförmige Bauform
- Höhe x Länge x Breite 840 x 1320 x 670 mm
- Schüttkantenhöhe 485 mm
- Inhalt 0,4 m<sup>3</sup>
- Traglast 300 kg
- Gewicht 73 kg
- Einfahrtiefe x Einfahrtbreite 55 x 170 mm
- Einfahrtaschenabstand 285 mm
- Kippfunktion manuell über Handgriff an der Rückseite
- mit Kippsicherung
- öl- und wasserdicht
- Hohe Stabilität durch umlaufende gekantete Randverstärkung
- Robuste Konstruktion aus Stahl mit Lackierung in RAL7021 Schwarzgrau

## Technische Details

Behältertyp	Kippbehälter	Bodenkonstruktion	geschlossen
Inhalt	0,4 m <sup>3</sup>	Kippfunktion	manuell
Höhe	840 mm	Kippsicherung	ja

Länge	1320 mm	unterfahrbar	ja
Breite	670 mm	Einfahrtaschenhöhe	55 mm
Traglast	300 kg	Einfahrtaschenbreite	170 mm
Bauart	kastenförmig	Einfahrtaschenabstand	285 mm
Höhe Schüttkante	485 mm	stapelbar	nein
Material	Stahl	Oberfläche	lackiert
Material Eigenschaft	öl- und wasserdicht	Farbe	schwarzgrau // RAL7021
Wand Ausführung	Vollblech	Gewicht	73 kg
Stabilität / Aussteifung / Verst	umlaufende gekantete Randverstärkung		