

bott

Werkbank

verso

Höhe x Breite x Tiefe 830 x 2000 x 600 mm, Tischplatte aus Multiplex, Ausstattung: 6 Schubladen, 1 Ablageboden, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Unterbau 4 Rollen

Artikelnummer: 231922



Werkbank

- Höhe x Breite x Tiefe 830 x 2000 x 600 mm
- Tischplatte aus Multiplex
- Plattenstärke 30 mm
- Ausstattung: 6 Schubladen, 1 Ablageboden
- links 3 Schubladen
- mitte 1 Ablageboden
- rechts 3 Schubladen
- Schubladen Höhe 2x125 mm/4x175 mm
- Traglast je Schublade 75 kg
- Schubladenauszug 100 %
- Konstruktion aus Stahl
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Unterbau 4 Rollen
- Rad Ø 125 mm
- Die Anlieferung erfolgt fertig montiert

Technische Details

Möbeltyp	Tisch	Schubladentraglast	75 kg
Tischtyp	Werkbank	Auszug Schublade	100 %
Höhe	830 mm	Material Platte	Multiplex
Breite	2000 mm	Material Gestell	Stahl
Tiefe	600 mm	Oberfläche Gestell	pulverbeschichtet
Stärke Platte	30 mm	Farbe Gestell	lichtgrau // RAL7035
höhenverstellbar	nein	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Werkbank Ausstattung	6 Schubladen, 1 Ablageboden	Farbe Front	lichtgrau // RAL7035
Unterbauten links	3 Schubladen	fahrbar	ja
Unterbauten Mitte	1 Ablageboden	Rollen Anzahl / Art	4 Rollen
Unterbauten rechts	3 Schubladen	Rad-Ø	125 mm
Schubladen Anzahl	6 Stück	Anlieferung	fertig montiert
Schubladen Anzahl x Höhe	2x125 mm/4x175 mm	Gewicht	129,449 kg

Zubehör

232988		Trenn- und Steckwände, mit 3 Fächern, passend für Fronthöhe 100 / 125 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
232989		Trenn- und Steckwände, mit 3 Fächern, passend für Fronthöhe 175 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
232990		Trenn- und Steckwände, mit 6 Fächern, passend für Fronthöhe 100 / 125 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
232991		Trenn- und Steckwände, mit 6 Fächern, passend für Fronthöhe 175 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
232992		Trenn- und Steckwände, mit 9 Fächern, passend für Fronthöhe 100 / 125 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
232993		Trenn- und Steckwände, mit 9 Fächern, passend für Fronthöhe 175 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
233014		Schaumstoffeinlage, Länge x Breite 525 x 550 mm, Aus Gummi in schwarz

233054		Innenschublade, Höhe x Breite x Tiefe 125 x 525 x 550 mm, Vollauszug, Traglast 75 kg, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
233058		Innenschublade, Höhe x Breite x Tiefe 175 x 525 x 550 mm, Vollauszug, Traglast 75 kg, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
233447		Schubladeneinsatzset, mit 15 Fächern, Aus Polypropylen in lichtgrau

Dazu passt auch ...

102657		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 50 x 102 x 85 / 70 mm, Aus Polypropylen in grün
217145		Handabroller, Für Bandbreite 50 mm auf 76er Kern, Abroller aus Metall
218389		Betriebs-Verbandkasten, Füllung: nach DIN 13157, Koffer aus Kunststoff in orange, mit Wandhalterung
230322		Drehhocker, Sitz Höhe x Durchmesser 410 - 570 x 340 mm, Rundsitz aus Polyurethan in schwarz, Gestell aus Aluminium in alusilber, Lift verchromt, Gestell mit 5 Rollen