

Interieurverlichting - Zonder HF-bewegingsmelder

AL12-25-300-LED-3C



wit, overeenkomstig
RAL9016 , Code 93615

Productinformatie

- Vlakke LED-armatuur voor wand- of plafondmontage
- Drie lichtkleuren in één lamp, via een schakelaar keuze tussen warm-, neutraal- of daglichtwit verlichting
- Elke kleurtemperatuur is extern dimbaar
- Energiezuinige lamp met een lange levensduur van > 50.000 uur
- Brede verdeling van het licht door de diffuse armatuurafdekking
- Robuuste kunststoffen behuizing uit polycarbonaat
- Hoge brandveiligheidsklasse
- waterdicht (IP54) na montage
- Eenvoudige montage met een aparte bevestigingsbeugel
- **Toepassingsvoorbeelden:**
gangen, hallen, trappenhuisen, opslagruimten, kelders, toiletten


Technische gegevens

Spanning:	200 - 240 V AC 50 Hz
Afmetingen:	300 x 300 x 41 mm
Lichtkleur:	3000 / 4000 / 5700 K
Lichtstroom / sterke:	2500 / 2700 / 2600 lm
Verblinding:	UGR < 25
Lichtrendement:	100 / 108 / 104 lm/W

Fotobiologische veiligheid:	RG 0
Kleurweergave:	CRI > 80 / TM30: 82
Nominale levensduur:	50000 h (L80/B10)
Verbruik:	25 W / PF 0,9
Beschermingsgraad/-klasse:	IP54 / Klasse II
Brandbaarheidsklasse:	UL-94 V2, 750 °C
Slagvastheid:	IK10
Omgevingstemperatuur:	-20 °C tot +45 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV-bestendig

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Code	EAN-Code
AL12-25-300-LED-3C	wit, overeenkomstig RAL9016	93615	4007529936151



Afmetingen 93615

h (m)	Ø (m)	E (lx)
1.0	3	874
2.0	6.1	219
3.0	9.1	97
4.0	12.2	55
5.0	15.2	35

Stralingshoek

