


# Productdatablad

DVI



Artikelnr.

MA A 1193 WW

**DVI**

(met draagring, schroefbevestiging)

Door de verschillende bouwvormen van de voormonteerde stekkerbehuizingen is montage in een standaard inbouwdoos niet altijd mogelijk. Zorg daarom voor voldoende ruimte en let op de buigradius.

**Reserveonderdeel:**  
adapter 3 art.nr. MA 1000 AD 3

### Technische gegevens

Standaard:	DVI-I Dual Link (analoog + digitaal)
Nominale spanning:	AC 40 V
Frequentiebereik:	≤ 1.000 MHz
Contactweerstand:	≤ 20 mΩ
Steekcycli:	≥ 1000
Koppelstuk:	180°
Inbouwdiepte:	17 mm
Montage-instructie:	Door de verschillende bouwvormen van de voormonteerde stekkerbehuizingen is montage in een standaard inbouwdoos niet altijd mogelijk. Zorg daarom voor voldoende ruimte en let op de buigradius.

**Thermoplast (slagvast) hoogglanzend**

**Kleur:**  
alpine wit

**Materiaal:**  
thermoplast

**P** Kleurendruk mogelijk