


## Centraaldozen beton



### CD80R Centraaldoos, rond, in plastic zak Ø 16/19 mm

- Toepasbaar in breedplaatvloeren.
- Afstand van onderzijde buisvoeren tot open zijde van de doos: 60 mm.
- Plastic zak tegen het binnendringen van betonwater.
- Beschermdeksel (art. nr. AT4818) en lijmdeksel (art. nr. AT4850) los leverbaar.
- Bijbehorende deksels voor afmontage (art. nr. AT5010 en art. nr. AT5011).

<b>Artikelnr.:</b>	<b>AT1033</b>
EAN:	8712259000138
Halogeenvrij	Ja
Verpakkingshoeveelheid	54 st.
Buis diameter	16 / 19 mm
Ø Gatzaag	80 mm
Buitenmaat	85 mm
Montagewijze	Gietbouw
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Materiaal	Kunststof
Breedte	
Lengte	
Diameter	77 mm
Kleur	Grijs
Uitvoering	Enkel
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Functiebehoud	Geen
Uitvoering deksel	Geen
Inwendige diepte	80 mm
Beschermingsgraad (NEMA)	-
Uitgerust met	-
Vorm	Rond
Buisvergrendeling	Nee
Bouwworm	Centraaldoos
Aantal invoeren	8
Winddicht	Nee
Voor buisdiameter	16/19 mm
Max. aderdoorsnede	6 mm <sup>2</sup>
Achterinvoer	Nee
Transparant deksel	Nee
Dekselbevestiging	Geschroefd
Verzegelbaar	Nee
Met afscherming	Nee
Voorzien van draaibare ring	Nee
Koppelbaar	Nee
Voor aantal inbouwsokkels	
Bevestiging schakelmateriaal	-
Met schroeven	Nee
Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening	Nee
Behuizingsdoorvoer via dichtmembraan	Nee

Behuizingsdoorvoer via buismanchet	Nee
Behuizingsdoorvoer via trappenmembraan	Nee
Buisvergrendeling optioneel	Nee
Aantal meegeleverde tuiten	
Aantal polen klem	
Klem met vaste positie	Nee
Armatuurhaakbevestiging	Nee
Spruit	Tunnelspruit
Met nagelstrip	Nee
Speciale toepassing	-
Verzending	54

De Centraaldozen Beton zijn speciaal ontwikkeld voor het aanleggen van traditionele installaties in betonnen plafonds. Deze centraaldozen zijn voorzien van combituiten voor 16 en 19 mm buis. Voor elk type vloer is er een passende centraaldoos.