

## Callisto Wit 210lm 3000K Ra>80 Faseafsnijding

Artikelcode: 912010  
 EAN: 7021989120100



### Elektrisch

System wattage: 3W  
 Spanning: 220-240V  
 Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 115, B16: 184, C10: 134, C16: 215

### Lichttechniek

Soort lichtbron: LED  
 Luminous flux: 210lm  
 Werkzaamheid: 70 lm/W  
 Kleurtemperatuur: 3000K  
 Kleurweergave (CRI): Ra>80  
 MacAdams factor: SDCM: 3  
 levensduur: L70/B50>50,000  
 Lichtverdeling: Direct  
 Optiek: Helder glas  
 Bundelhoek: 65°

### Controle/dimmen

Type: Faseafsnijding

### Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II

### Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: F  
 BVB: Ja

### Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium  
 Kleur: Matwit (RAL 9003)  
 Materiaal afdekking: Gehard glas

### Montage/Aansluiting

Montage: Opbouw, Binnen / Buiten  
 Aansluiting: Schroefloos klemmenblok

### Afmetingen

Hoogte (mm) H: 35  
 Diameter (mm) D: 110  
 Gewicht (kg) bruto/netto: 0.324 / 0.27

### Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 115 x 115 x 45

