

# Huzalmérő mikrométer

## Sorozat 147

Huzalmérő mikrométer az egyszerű és gyors méréshez.

Jellemzői:


- Speciális kialakítás huzalvastagság méréshez.
- Kisméretű golyók mérésére szintén alkalmas.



147-401

### Metrikus

No.	Tartomány [mm]	Pontosság [μm]	Síklapúság	Tömeg [g]
147-401	0 - 10	±3	0,6 μm	65



# Mikrométer kis kengyelmélységgel

## Sorozat 147


Mikrométer igen kicsiny torokmélységgel csapágyperselyek, kerékagyak, belső furatjellemzők mérésére.



147-301


### Metrikus

No.	Tartomány [mm]	Pontosság [μm]	Síklapúság	A [mm]	B [mm]	C [mm]	H [mm]	L coll [mm]	Tömeg [g]
147-301	0 - 25	±2	0,6 μm	6	8,5	13,5	17,5	0	135
147-302	25 - 50	±2	0,6 μm	6,5	11	14	20,5	25	150
147-303	50 - 75	±2	0,6 μm	6,5	11	13	20,5	50	170
147-304	75 - 100	±3	0,6 μm	6,5	11	13	20,5	75	185



### Specifikáció

Pontosság	Lásd a specifikációs listát
Síklapúság	0,01 mm
Skála	Skáladob és hüvely matt krómozással, ø15 mm
Mérési felület	Keményfém betétes, finoman leppelt
Mérőorsó	ø 6,35 mm, orsó menetemelkedés 0,5 mm
Mérőerő	5-10 N
Szállítva	Dobozban, kulccsal



### Specifikáció

Pontosság	Lásd a specifikációs listát
Síklapúság	0,001 mm
Skála	Skáladob és hüvely matt krómozású ø 18 mm
Mérési felület	keményfém betét, köszörült, finomleppelt
Mérőorsó	ø6,35 mm, orsó menetemelkedés 0,5 mm
Mérőerő	5-10 N
Szállítva	Dobozban, 25 mm-től beállító etalonnal, kulccsal

